

Produktinformation

08 05 110

Mini-Kombizange

- Kompakte Kombizange für Handwerk und Hobby
- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- Mit Schneiden für weichen und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 60 HRC
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Allgemein	
Artikel-Nr.	08 05 110
EAN	4003773034957
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	85 g
Abmessungen	110 x 47 x 17 mm
Reach	Nein
RohS	Nein

Technische Attribute	
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 2,5 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 1,6 mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	Ø 9,0 mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	10,0 mm ²

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 6.0	EC000836
proficl@ss 6.0	AAA967c005
UNSPSC 13.1	27112139

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten