

Produktinformation

87 02 180 T

KNIPEX Cobra®

Hightech-Wasserpumpenzange

DIN ISO 8976



- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein

Artikel-Nr.	87 02 180 T
EAN	4003773080145
Zange	grau atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Gewicht	200 g
Abmessungen	180 x 54 x 20 mm
Norm	DIN ISO 8976
Reach	Nein
RohS	Nein

Technische Attribute

Einstellpositionen	18
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll)	Ø 1 1/2
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	36 mm
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 42 mm
Absturzsicherung	Ja

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

Ersatzteile

87 09 180	Ersatzteilsortiment Verstellung für 87 180,
-----------	---

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



