

Produktinformation

87 26 250 T

KNIPEX Cobra® VDE

Hightech-Wasserpumpenzange, isoliert

DIN ISO 8976 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 



- Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- Einstellung durch Anschieben direkt ans Werkstück: schnelle, sichere und bequeme Handhabung
- Feinverstellung: ermöglicht optimale Anpassung an verschiedenste Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung
- Guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein

Artikel-Nr.	87 26 250 T
EAN	4003773081517
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Gewicht	400 g
Abmessungen	250 x 72 x 28 mm
Norm	DIN ISO 8976 DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	Nein
RohS	Nein

Technische Attribute

Einstellpositionen	24
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 2 Zoll
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	46 mm
Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser)	Ø 50 mm
Absturzsicherung	Ja

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

Ersatzteile

87 09 01	Ersatzteilsortiment Verstellung für 86/87 XX 250/300 (ohne 87 2X XXX),
----------	--

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten