

## Produktinformation

# 90 22 10 BK

## KNIPEX BiX®

Schneider für Kunststoffrohre und Dichthülsen



**Sauberer Schnitt mit einem Griff**

**Kompakt. Vielseitig. Schnell.**

**Praktischer Helfer für Sanitär und Elektro: Kunststoffrohre, Tropf- und Dichthülsen schnell und effizient schneiden**

- Besonders pfiffiger Rohrschneider: trennt Rohre spanlos und passt in die Faust
- Schneidet u.a. Hochtemperatur-Abwasserrohre und Elektro-Leerrohre im Handumdrehen
- Kürzt Tropf- und Dichthülsen bei der Endmontage –normgerecht nahe der Wand
- Schneidet unverstärkte Kunststoffrohre von Ø 20 bis 50 mm mit Wandstärken bis 2,4 mm
- Trennt Rohre sauber und spanlos in wenigen Umdrehungen
- Schneidet Tropf- und Dichthülsen mit ca. 2-3 mm Wandabstand
- Drehbarer Messerblock zum Schneiden von Kunststoffrohren (Klinge mittig) oder Tropf- und Dichthülsen (Klinge außen)
- Mit Verschlussmechanismus zum sicheren Transport
- Zwei Ersatzklingen im Werkzeug integriert
- Werkzeug aus stabilem, verstärktem Kunststoff, Messerblock aus Zinkdruckguss
- Klingen aus speziellem Messerstahl – Made in Solingen

### Allgemein

Artikel-Nr.	90 22 10 BK
EAN	4003773087311
Gewicht	108 g
Abmessungen	72 x 50 x 40 mm
Reach	Nein
RohS	Nein

### Technische Attribute

Schneidwerte HT- und Kunststoffrohre	Ø 20 – 50 mm
Schneidwerte Dichthülsen	Ø 20 – 50 mm

### Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040601
ETIM 5.0	EC000148
ETIM 6.0	EC000148
proficl@ss 6.0	AAB927c006

### Ersatzteile

90 22 10 E01	Ersatz-Klingen für 90 22 10 BK,
--------------	---------------------------------

*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten*













