

Produktinformation

90 31 02 SB

KNIPEX TubiX® Rohrabschneider



Schneller, präziser und leichter: Kupfer-, Messing- und Edelstahlrohre trennen

- QuickLock-Einhandschnellfixierung: selbstständiges Halten und Klemmen am Rohr
- Schnelles und präzises Positionieren des Schneidrades an unterschiedliche Rohrdurchmesser
- Komfortabel: leichtes Abtrennen durch hochwertige Nadellager an Schneidrad und Führungsrollen
- Schneidet Rohre mit Ø 6 - 35 mm (1/4" - 1 3/8") und einer Wandstärke bis 2 mm
- Schneidrad aus hochwertigem Kugellagerstahl
- Praktisches Schnellwechselsystem für das Schneidrad – mit Ersatzrad im Griffknauf
- Mit präzise geschliffenem Entgrater, einfach zu entnehmen
- Für das Elektro-Handwerk: Auch geeignet zum Schneiden von Stahlpanzerrohren ("Stapa-Rohre")
- Leichtes und langlebiges Metallgehäuse aus Magnesium



Allgemein

Artikel-Nr.	90 31 02 SB
EAN	4003773084686
Gewicht	375 g
Abmessungen	180 x 65 x 40 mm
Reach	Nein
RohS	Nein

Technische Attribute

Schneidkapazitäten (Durchmesser)	Ø 6 – 35 mm
Schneidkapazitäten (Durchmesser)	Ø 1/4 – 1 3/8 Zoll

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040601
ETIM 5.0	EC000148
ETIM 6.0	EC000148
proficl@ss 6.0	AAB927c006

Ersatzteile

90 39 02 V01	Schneidrad INOX Cu für 90 31 02,
90 39 02 V02	Entgrater für Rohrabschneider 90 31 02,
90 39 02 V03	5 x Schneidrad INOX Cu für KNIPEX TubiX® 90 31 02,

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten









