

Produktinformation



97 21 215 B

Crimpzange

- Zum Kabelschneiden, Abisolieren von Adern und Crimpen von unisolierten, offenen Steckverbindern
- Mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- oder Ms-Gewindestiften mit M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 und M 5
- Geschraubtes Gelenk für eine hohe Stabilität und gleichmäßigen Lauf
- Spezialstahl, hochfest




Allgemein	
Artikel-Nr.	97 21 215 B
EAN	4003773019695
Zange	schwarz lackiert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	250 g
Abmessungen	230 x 63 x 25 mm
Reach	Nein
RohS	Nein

Technische Attribute	
 	
Anwendung	unisolierte, offene Steckverbinder (6,3 mm Steckerbreite)
Kapazität Quadratmillimeter	0,5 — 2,5 mm ²
Anzahl der Nester	3
AWG	20 — 14

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten




97 21 215 B



97 21 215 B



97 21 215 B



97 21 215 B