

Produktinformation

98 20 25

- Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung
- Rollhemmende Griffform
- Chrom-Vanadin-Molybdän-Stahl

Schraubendreher für Schlitzschrauben

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V ⚡

Allgemein	
Artikel-Nr.	98 20 25
EAN	4003773062325
Spitze	brüniert
Griffe	isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Gewicht	32 g
Abmessungen	177 x 24 x 24 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	Nein
RohS	Nein

Technische Attribute	
Klingenlänge	75 mm
unisolierter Klingenlänge	15 mm
Grifflänge	102 mm
Schneidenbreite	2,5 mm
Schneidendicke	0,4 mm
VDE-geprüft	Ja

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040401
ETIM 5.0	EC000158
ETIM 6.0	EC000158
proficl@ss 6.0	AAA817c008
UNSPSC 13.1	27111701

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten