

Produktinformation

98 20 65

- Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung
- Rollhemmende Griffform
- Chrom-Vanadin-Molybdän-Stahl

Schraubendreher für Schlitzschrauben

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000V 

Allgemein

Artikel-Nr.	98 20 65
EAN	4003773026419
Spitze	brüniert
Griffe	isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Gewicht	105 g
Abmessungen	262 x 35 x 32 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	Nein
RohS	Nein

Technische Attribute

Klingenlänge	150 mm
unisolierte Klingenlänge	15 mm
Grifflänge	112 mm
Schneidenbreite	6,5 mm
Schneidendicke	1,2 mm
VDE-geprüft	Ja

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040401
ETIM 5.0	EC000158
ETIM 6.0	EC000158
proficl@ss 6.0	AAA817c008
UNSPSC 13.1	27111701

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten