

Produktinformation

98 33 25

Drehmomentschlüssel

Mit Außenvierkant, umsteckbar

ISO 3315 IEC 60900 DIN EN 60900

- Transparent isolierter Skalenbereich 5 - 25 Nm
- Umsteckbar zum Anziehen von Linksgewinden
- Verriegelbare Drehmomenteinstellung
- Einstellbar in 0,25 Nm-Schritten
- Sehr sichere Befestigung der Betätigungswerkzeuge durch geschraubte Verriegelung
- Kalibrierbescheinigung beiliegend
- Chrom-Vanadin-Stahl



⚡ 1000 V 

Allgemein

Artikel-Nr.	98 33 25
EAN	4003773072676
Gewicht	1.230 g
Abmessungen	290 x 85 x 55 mm
Norm	ISO 3315 DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	Nein
RohS	Nein

Technische Attribute

Verbindungsvierkant	3/8
Anwendungsbereich	5 - 25 Nm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040223
ETIM 5.0	EC002132
ETIM 6.0	EC002132
proficl@ss 6.0	AAA303c011
UNSPSC 13.1	27111715

Ersatzteile

98 33 98	Ersatz-Abdeckkappe für 98 33 25/50 / 98 43 50,
98 33 99	Antriebsvierkant 3/8",

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten