

Produktinformation

98 37 10

- Für metrische oder zöllige Sechskantschraubenköpfe
- Grundwerkzeug verchromt
- Chrom-Vanadin-Stahl

Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben

Mit Innenvierkant 3/8"

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

Allgemein

Artikel-Nr.	98 37 10
EAN	4003773020578
Gewicht	32 g
Abmessungen	42 x 23 x 23 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	Nein
RohS	Nein

Technische Attribute

Schlüsselweite S	10 mm
Durchmesser Wirkseite d max.	18,7 mm
Verbindungsvierkant	3/8 Zoll





Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040218
ETIM 5.0	EC002203
ETIM 6.0	EC002203
proficl@ss 6.0	AAA805c006
UNSPSC 13.1	27111700

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten