

## Produktinformation

**98 37 14**

- Für metrische oder zöllige Sechskantschraubenköpfe
- Grundwerkzeug verchromt
- Chrom-Vanadin-Stahl

### Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben

Mit Innenvierkant 3/8"

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

#### Allgemein

Artikel-Nr.	98 37 14
EAN	4003773020622
Gewicht	39 g
Abmessungen	46 x 25 x 25 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	Nein
RohS	Nein

#### Technische Attribute

Schlüsselweite S	14 mm
Durchmesser Wirkseite d max.	23,7 mm
Verbindungsvierkant	3/8 Zoll





<b>Klassifikation</b>	
eCl@ss 5.1.4	21040218
ETIM 5.0	EC002203
ETIM 6.0	EC002203
proficl@ss 6.0	AAA805c006
UNSPSC 13.1	27111700

*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten*