

## Produktinformation

# 98 37 16

- Für metrische oder zöllige Sechskantschraubenköpfe
- Grundwerkzeug verchromt
- Chrom-Vanadin-Stahl

## Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben

Mit Innenvierkant 3/8"

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

### Allgemein

Artikel-Nr.	98 37 16
EAN	4003773027263
Gewicht	53 g
Abmessungen	46 x 27 x 27 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	Nein
RohS	Nein

### Technische Attribute

Schlüsselweite S	16 mm
Durchmesser Wirkseite d max.	26,2 mm
Verbindungsvierkant	3/8 Zoll





<b>Klassifikation</b>	
eCl@ss 5.1.4	21040218
ETIM 5.0	EC002203
ETIM 6.0	EC002203
proficl@ss 6.0	AAA805c006
UNSPSC 13.1	27111700

*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten*