

Información sobre productos

97 99 335

Punteras huecas con collar de plástico

200 unidades de cada tipo

DIN 46228-4: 2020-03

- Tamaño nominal: 4 mm²
- Contenido: 200 piezas
- Color: gris
- Embudo de inserción de polipropileno
- Resistente al calor hasta 105°C
- Material: E-Cu
- Superficie electro estañada
- Espesor mínimo del revestimiento 3µm



Información general

Núm. de artículo	97 99 335
EAN	4003773076469
Norma	DIN 46228-4: 2020-03
Reach	no
RohS	no

Características técnicas

Cable	4 mm ²
AWG	12
Color	gris
L1	17 mm
L2	10 mm
d1	2,8 mm
d2	4,8 mm
S1	0,2 mm
S2	0,3 mm
Cantidad	200
Aislamiento	PP
Material	Cobre
superficie	Estañado

Tipología

eCl@ss 5.1.4	27400201
proficl@ss 6.0	EAB559c013
UNSPSC 13.1	27121707

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.