



01121209

## Aluminiumgehäuse Aluminium Standard

### 120 x 122 x 91 mm

Aluminiumgehäuse Aluminium Standard 120 x 122 x 91 mm

[Kataloge](#)
[Konformitätserklärungen](#)
[Technische Zeichnung](#)
[3D Daten](#)
[Belegungsplan](#)
[Klemmenbestückung](#)

## Technische Daten

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Höhe                             | 120 mm                                     |
| Breite                           | 122 mm                                     |
| Tiefe                            | 91 mm                                      |
| Material                         | Aluminium                                  |
| Materialgüte                     | DIN EN 1706 EN AC-AISI 12 (Fe)             |
| Farbe                            | silbergrau (RAL 7001)                      |
| Schutzart                        | IP66                                       |
| Schutzart Norm                   | EN 60529                                   |
| Schlagfestigkeit                 | IK09                                       |
| min. Temperatur                  | -40 °C                                     |
| max. Temperatur                  | 90 °C                                      |
| Dichtung Material                | PU-(Polyurethan) (Standard)                |
| Flammenausbreitung, seitliche    | HL 3                                       |
| Wärmefreisetzungsrate            | HL 3                                       |
| Rauchgaskonzentration            | HL 3                                       |
| Weitere Ausführungen auf Anfrage | EMV, SBG, SWB, SBGL                        |
| Sonderfarben auf Anfrage         | Ja   |
| Zulassungen                      | Lloyd Register, Maritime Register, UL 508A |

## Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Ursprungsland      | IN            |
| Verpackungseinheit | 1 Stück       |
| Zolltarifnummer    | 85369095      |
| Gewicht            | 1.05          |
| GTIN               | 4250157900166 |

## ETIM Klassifikation

ETIM 8 EC000058

ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH  
Erbeweg 13-15  
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0  
Fax: +49 571 50 41-6  
Mail: [rose@rose-pw.de](mailto:rose@rose-pw.de)

## Zubehör



**10011007**  
Montageplatte für 01.121208



**10027001**  
GELENK AUSSEN / GRAU



**10061421**  
Tragschiene TS 35/7,5 für xx.121208



**10062001**  
Erdschiene für 01.121208