



01314023

## Aluminiumgehäuse Aluminium Standard

313 x 404 x 227 mm

Aluminiumgehäuse Aluminium Standard 313 x 404 x 227 mm

[Kataloge](#)[Konformitätserklärungen](#)[Technische Zeichnung](#)[3D Daten](#)[Belegungsplan](#)[Klemmenbestückung](#)

### Technische Daten

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Höhe                             | 313 mm                                     |
| Breite                           | 404 mm                                     |
| Tiefe                            | 227 mm                                     |
| Material                         | Aluminium                                  |
| Materialgüte                     | DIN EN 1706 EN AC-AISI 12 (Fe)             |
| Farbe                            | silbergrau (RAL 7001)                      |
| Schutzart                        | IP66                                       |
| Schutzart Norm                   | EN 60529                                   |
| Schlagfestigkeit                 | IK09                                       |
| min. Temperatur                  | -40 °C                                     |
| max. Temperatur                  | 90 °C                                      |
| Dichtung Material                | PU-(Polyurethan) (Standard)                |
| Flammenausbreitung, seitliche    | HL 3                                       |
| Wärmefreisetzungsrate            | HL 3                                       |
| Rauchgaskonzentration            | HL 3                                       |
| Weitere Ausführungen auf Anfrage | EMV, SBG, SWB, SBGL                        |
| Sonderfarben auf Anfrage         | Ja   |
| Zulassungen                      | Lloyd Register, Maritime Register, UL 508A |

## Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Ursprungsland      | IN            |
| Verpackungseinheit | 1 Stück       |
| Zolltarifnummer    | 85369095      |
| Gewicht            | 10            |
| GTIN               | 4250157900418 |

## ETIM Klassifikation

ETIM 8 EC000058

ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH  
Erbeweg 13-15  
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0  
Fax: +49 571 50 41-6  
Mail: [rose@rose-pw.de](mailto:rose@rose-pw.de)

## Zubehör



**10011020**  
Montageplatte für 01.314011



**10022001**  
GELENK INNEN /STAHL



**10027001**  
GELENK AUSSEN / GRAU



**10061427**  
Tragschiene TS 35/7,5 für xx.234011



**10062011**  
Erdschiene für 01.234011