



04080808

Aluminiumgehäuse Aluform

80 x 80 x 81 mm

Aluminiumgehäuse Aluform 80 x 80 x 81 mm

[Kataloge](#)
[Montageanleitung](#)
[Konformitätserklärungen](#)
[Technische Zeichnung](#)
[3D Daten](#)
[Belegungsplan](#)
[Klemmenbestückung](#)

Technische Daten

Höhe	80 mm
Breite	80 mm
Tiefe	81 mm
Material	Aluminium
Materialgüte	DIN EN 1706 EN AC-AISI 12 (Fe)
Farbe	achatgrau (RAL 7038)
Schutzart	IP66
Schutzart Norm	EN 60529
Schlagfestigkeit	IK09
min. Temperatur	-60 °C
max. Temperatur	130 °C
Dichtung Material	PU-(Polyurethan) (Standard)
Flammenausbreitung, seitliche	HL 3
Wärmefreisetzungsrate	HL 3
Weitere Ausführungen auf Anfrage	EMV, SBG, SWB, SBGL
Sonderfarben auf Anfrage	Ja
Zulassungen	Lloyd Register, Maritime Register, UL 508A

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	IN
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	85369095
Gewicht	0.58
GTIN	4250157901071

ETIM Klassifikation

ETIM 8 EC000058

ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH
Erbeweg 13-15
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0
Fax: +49 571 50 41-6
Mail: rose@rose-pw.de

Zubehör



04000010

Aluform Außengelenk



04000020

Aluform Deckelhalteband



04000080

Aluform Außenbefestigungssteg 80



10011060

Montageplatte für 04.080808



10061003

Tragschiene TS 15 für 01.080806