

Art.-Nr. Part No.:	1600-0430
Art.-Name Item name:	Alltags-Taschenlampe 300B Torch Daily Use 300B
Projekt Project:	810640
Dokumentversion Document version:	V0



Leuchte Lamp:	
#	Beschreibung Description
1.	Leuchtmittel Illuminants
2.	Leistung Power
3.	Lichtstrom [Lumen] Luminous flux / Light output [Lumen]
4.	Maximale Beleuchtungsstärke @ 1m Peak beam illuminance @ 1m
5.	Leuchtweite Beam distance
6.	Leuchtdauer Run time
7.	Optisches System Optical system
8.	Schlagfestigkeit (gemäß ANSI FL1) Impact resistance (according to ANSI FL1)
9.	LED Nennlebensdauer LED nominal lifetime
11.	Farbtemperatur (Kelvin) Colour temperature (Kelvin)
12.	Farbwiedergabeindex (CRI) Colour rendering index (CRI)
13.	Risikogruppe Risk Group
14.	Mindest-Abstand zu beleuchteten Gegenständen Min. distance from lighted objects
17.	Schutzklasse Protection class
18.	Umgebungs-Temperatur im Licht-Betrieb Ambient temperature at light operation
19.	Gehäusematerial Housing material
20.	Gehäuseabmessungen Housing dimensions
25.	Kompatible Batterien Compatible non-rechargeable batteries
32.	Batterie-Verpolschutz Wrong polarity protection
41.	Schutzart (IP-Kode) Ingress Protection Marking (IP code)
44.	Schalter-Funktionen Switch functions
45.	Netto-Gewicht (Lampe inkl. Batterien) Net Weight (Lamp incl. batteries)
47.	Garantie Warranty
48.	Enthaltenes Zubehör Included accessories
55.	Verpackung Package
56.	Lagertemperatur Storage temperature
57.	Empfohlene Lagerbedingungen Recommended storage conditions
63.	Ruhezustands-Stromentnahme aus Batterien Stand-by current drain out of the batteries
65.	Approbationen Approvals
66.	Verwendungszweck Intended purpose
67.	Verwendungs-Einschränkung Restriction of use
68.	Für extreme physische Bedingungen geeignet Suitable for extreme physical conditions

ANSMANN AG | Industriestr. 10 | D-97959 Assamstadt | Phone +49 6294 4204-0 | E-Mail: info@ansmann.de | Web: www.ansmann.de

Diese Lampe ist für mobile Zwecke vorgesehen, die enthaltene LED-Lampe ist nicht für die Raum-Beleuchtung im Haushalt geeignet. | This lamp is designed for mobile use, the LED lamp included is not suitable for household room illumination.

Die LED ist nicht entfernbar bzw. austauschbar. | The luminaire is not designed for a replacement of the LED.

Zeichnung | Drawing:

