



01141409

Aluminiumgehäuse Aluminium Standard

140 x 140 x 91 mm

Aluminiumgehäuse Aluminium Standard 140 x 140 x 91 mm

[Kataloge](#)
[Konformitätserklärungen](#)
[Technische Zeichnung](#)
[3D Daten](#)
[Belegungsplan](#)
[Klemmenbestückung](#)

Technische Daten

Höhe	140 mm
Breite	140 mm
Tiefe	91 mm
Material	Aluminium
Materialgüte	DIN EN 1706 EN AC-AISI 12 (Fe)
Farbe	silbergrau (RAL 7001)
Schutzart	IP66
Schutzart Norm	EN 60529
Schlagfestigkeit	IK09
min. Temperatur	-40 °C
max. Temperatur	90 °C
Dichtung Material	PU-(Polyurethan)(Standard)
Flammenausbreitung, seitliche	HL 3
Wärmefreisetzungsrate	HL 3
Rauchgaskonzentration	HL 3
Weitere Ausführungen auf Anfrage	EMV, SBG, SWB, SBGL
Sonderfarben auf Anfrage	Ja
Zulassungen	Lloyd Register, Maritime Register, UL 508A

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	IN
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	85369095
Gewicht	1.34 kg
GTIN	4250157900210

ETIM Klassifikation

ETIM 8	EC000058
--------	----------

Zubehör



10011027
Montageplatte für 01.141409



10027001
Gelenk aussen / grau



10061454
Tragschiene TS 35/7,5 für 01.141409



10062014
Erdschiene für 01.141409