




01316018

Aluminiumgehäuse Aluminium Standard 310 x 600 x 181 mm

Aluminiumgehäuse Aluminium Standard 310 x 600 x 181 mm

[Kataloge](#)[Konformitätserklärungen](#)[Technische Zeichnung](#)[3D Daten](#)[Belegungsplan](#)[Klemmenbestückung](#)

Technische Daten

Höhe	310 mm
Breite	600 mm
Tiefe	181 mm
Material	Aluminium
Materialgüte	DIN EN 1706 EN AC-AISI 12 (Fe)
Farbe	silbergrau (RAL 7001)
Schutzart	IP66
Schutzart Norm	EN 60529
Schlagfestigkeit	IK09
min. Temperatur	-40 °C
max. Temperatur	90 °C
Dichtung Material	PU-(Polyurethan)(Standard)
Flammenausbreitung, seitliche	HL 3
Wärmefreisetzungsrate	HL 3
Rauchgaskonzentration	HL 3
Weitere Ausführungen auf Anfrage	EMV, SBG, SWB, SBGL
Sonderfarben auf Anfrage	Ja
Zulassungen	Lloyd Register, Maritime Register, UL 508A

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	IN
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	85369095
Gewicht	12 kg
GTIN	4250157900432

ETIM Klassifikation

ETIM 8	EC000058
--------	----------

ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH
Erbeweg 13-15
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0
Fax: +49 571 50 41-6
Mail: rose@rose-pw.de

Zubehör



10011021

Montageplatte für 01.316011



10022001

Gelenk innen / Stahl



10027001

Gelenk aussen / grau



10061428

Tragschiene TS 35/7,5 für xx.236011



10062012

Erdschiene für 01.236011