

27010201

Taguan 130 flach, geschlossen (mit Batteriefach)

Zubehör - s. Zeichnung**Accessories** - see drawing

Taguan 130 flach, geschlossen (mit Batteriefach)

[Kataloge](#)[Montageanleitung](#)[Konformitätserklärungen](#)

Technische Daten

Höhe	125 mm
------	--------

Breite	80 mm
--------	-------

Tiefe	36.7 mm
-------	---------

Material	ABS
----------	-----

Farbe	ozeanblau (RAL 5020)
-------	----------------------

Schutzart	IP40
-----------	------

Schutzart Norm	EN 60529
----------------	----------

min. Temperatur	-40 °C
-----------------	--------

max. Temperatur	80 °C
-----------------	-------

Oberflächenwiderstand	$4 \times 10^{14} \text{ Ohm}$
-----------------------	--------------------------------

Weitere Ausführungen auf Anfrage	EMV
----------------------------------	-----

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	RO
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	39269097
Gewicht	0.11 kg
GTIN	4250157916662

ETIM Klassifikation

ETIM 8	EC001031
--------	----------

ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH
Erbeweg 13-15
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0
Fax: +49 571 50 41-6
Mail: rose@rose-pw.de

Zubehör

 27010090 Taguan Ersatzschraubenset	 27010280 Batteriehalter 4 Microzellen AAA
 27010281 Taguan 130 Monoblock Halter	 27010282 Taguan 130 Clip
 27010285 Taguan Schaftblende RAL 5020	 27010287 Taguan Schaftblende infrarot
 82100001 FOLIENASTATUR FT 130b	 82100002 FOLIENASTATUR FT 130e