



27030300

Limanda I

Limanda I

[Kataloge](#)[Montageanleitung](#)[Konformitätserklärungen](#)[Technische Zeichnung](#)[3D Daten](#)

## Technische Daten

Höhe	311 mm
------	--------

Breite	281 mm
--------	--------

Tiefe	72 mm
-------	-------

Material	Polyamid 6 (PA6)
----------	------------------

Farbe	schwarz-grau (RAL 7021)
-------	-------------------------

Schutzart	IP65
-----------	------

Schutzart Norm	EN 60529
----------------	----------

min. Temperatur	-20 °C
-----------------	--------

max. Temperatur	60 °C
-----------------	-------

Dichtung Material	CR-(Chloropren)
-------------------	-----------------

Oberflächenwiderstand	10 <sup>12</sup> Ohm
-----------------------	----------------------

## Kaufmännische Daten

Ursprungsland	HU
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	39269097
Gewicht	0.9 kg
GTIN	4250157917249














## ETIM Klassifikation

ETIM 8	EC001031
--------	----------

ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH  
Erbeweg 13-15  
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0  
Fax: +49 571 50 41-6  
Mail: [rose@rose-pw.de](mailto:rose@rose-pw.de)

## Zubehör

	<b>27030071</b> Limanda I Griff inkl. Z-Taster rechts		<b>27030072</b> Limanda I Griff inkl. Z-Taster links
	<b>27030083</b> Limanda I Griff		<b>27030084</b> Limanda Befestigungssystem
	<b>27030085</b> Limanda Umhängegurt		<b>27030086</b> Limanda I Köcher
	<b>27030090</b> Limanda I Köcher mit Zwischenrahmen		<b>27030092</b> Limanda Umhängegurt 2
	<b>27030380</b> Limanda I Frontplatte		<b>27030381</b> Limanda I Zwischenrahmen
	<b>50020005</b> Neigungsadapter für Limanda an GT 48/2 Rohr		<b>50020006</b> Neigungsadapter für Limanda an GTKe Profil
	<b>50020007</b> Neigungsadapter für Limanda Wandmontage		