


MT60 Monolithische Signalsäule

- vormontierte Einstiegssignalsäule zur direkten Montage
- exzellente Rundum-Lichtabstrahlung zur Vermeidung von Schattenbereichen
- farblose Linse zur Vermeidung von Falschsignalisierung durch externe Lichteinflüsse
- einfache Reinigung der monolithischen Einzellinse auch mit starkem Strahlwasser möglich (IP66)
- feste, abgegrenzte Farbpositionen (grün/gelb/rot)
- Dauerlicht und Eskalationsoptionen rot blinkend und/oder Ton



TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Polycarbonat, weiß
Kalotte	Polycarbonat, klar
Montageart	Rohrbasis (100 mm Rohrlänge), vertikal (mit Winkel), horizontal oder Fremdrohrmontage, M22 Montage mit 5-Pin M12 Buchse
Leckstrom	3 mA erster Eingang, 1 mA jeder zusätzlicher Eingang
Lichtart	LED Dauerlicht und/oder Blinklicht (rot)
Leuchtmittel	LED
Tonart	optionales Tonelement (Pulston)
Lautstärke	bis zu 75 dB
Einschaltdauer	100 %
Betriebstemperatur	-25 °C bis +50 °C
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK07



MT60 Vorkonfektionierte Signalsäulen

BESTELLDATEN

Artikelnummer	Nennspannung	Funktion	Farbe	Tonelement	Montageart
MT60-F100-24V DC	24 V DC	LED Dauerlicht & Blinklicht (rot)	rot-gelb-grün	nicht integriert	Rohrbasis (100 mm)
MT60-W-24V DC	24 V DC	LED Dauerlicht & Blinklicht (rot)	rot-gelb-grün	nicht integriert	vertikal (mit Winkel)
MT60-S-24V DC	24 V DC	LED Dauerlicht & Blinklicht (rot)	rot-gelb-grün	nicht integriert	horizontal oder Fremdrohrmontage
MT60-M12-24V DC	24 V DC	LED Dauerlicht & Blinklicht (rot)	rot-gelb-grün	nicht integriert	M22 Montage mit 5-Pin M12 Buchse
MT60-F100-S-24V DC	24 V DC	LED Dauerlicht & Blinklicht (rot)	rot-gelb-grün	integriert	Rohrbasis (100 mm)
MT60-W-S-24V DC	24 V DC	LED Dauerlicht & Blinklicht (rot)	rot-gelb-grün	integriert	vertikal (mit Winkel)
MT60-S-S-24V DC	24 V DC	LED Dauerlicht & Blinklicht (rot)	rot-gelb-grün	integriert	horizontal oder Fremdrohrmontage
MT60-M12-S-24V DC	24 V DC	LED Dauerlicht	rot-gelb-grün	integriert	M22 Montage mit 5-Pin M12 Buchse
MT60-F100-110V AC	110 V AC	LED Dauerlicht & Blinklicht (rot)	rot-gelb-grün	nicht integriert	Rohrbasis (100 mm)
MT60-W-110V AC	110 V AC	LED Dauerlicht & Blinklicht (rot)	rot-gelb-grün	nicht integriert	vertikal (mit Winkel)
MT60-S-110V AC	110 V AC	LED Dauerlicht & Blinklicht (rot)	rot-gelb-grün	nicht integriert	horizontal oder Fremdrohrmontage
MT60-F100-S-110V AC	110 V AC	LED Dauerlicht & Blinklicht (rot)	rot-gelb-grün	integriert	Rohrbasis (100 mm)
MT60-W-S-110V AC	110 V AC	LED Dauerlicht & Blinklicht (rot)	rot-gelb-grün	integriert	vertikal (mit Winkel)
MT60-S-S-110V AC	110 V AC	LED Dauerlicht & Blinklicht (rot)	rot-gelb-grün	integriert	horizontal oder Fremdrohrmontage
MT60-F100-230V AC	230 V AC	LED Dauerlicht & Blinklicht (rot)	rot-gelb-grün	nicht integriert	Rohrbasis (100 mm)
MT60-W-230V AC	230 V AC	LED Dauerlicht & Blinklicht (rot)	rot-gelb-grün	nicht integriert	vertikal (mit Winkel)
MT60-S-230V AC	230 V AC	LED Dauerlicht & Blinklicht (rot)	rot-gelb-grün	nicht integriert	horizontal oder Fremdrohrmontage
MT60-F100-S-230V AC	230 V AC	LED Dauerlicht & Blinklicht (rot)	rot-gelb-grün	integriert	Rohrbasis (100 mm)
MT60-W-S-230V AC	230 V AC	LED Dauerlicht & Blinklicht (rot)	rot-gelb-grün	integriert	vertikal (mit Winkel)
MT60-S-S-230V AC	230 V AC	LED Dauerlicht & Blinklicht (rot)	rot-gelb-grün	integriert	horizontal oder Rohrmontage

ZUBEHÖR



Type	Art des Zubehörs	Artikel-Nr.
WM22	Metallwinkel für Produkte mit M22 Montagegewinde	812 100 900
WZC	Metallwinkel für vertikale Montage	200 550 900
CT5SK	Schrauben-Set für Fremdrohr-Montage	915 710 910

MT60 Maßzeichnung

