



10

CT5

Boost my
Light.

Aver Signal

IO-Link

Funktions-Upgrade für Dauerlichtmodule

Einfachste Parametrisierung am Markt

IO-Link Integration direkt in der Basis

Einfache Umstellung bestehender Signalsäulen



CT5MC5IO

IO-LINK BASIS MIT M12 5-PIN

Artikelnummer	915781781
Betriebstemperatur	-30°C / +60 °C (UL: -30°C / +45°C)
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK07



CT5KR1IO

IO-LINK BASIS MIT KLEMME, ROHRFUSS 100 MM

Artikelnummer	915742742
Betriebstemperatur	-30°C / +60 °C
Schutzart	IP65 & UL Type 4/4*
Schlagfestigkeit	IK07



Weitere Infos



Konfigurator

