

2m strapazierfähiges schwarzes USB auf Lightning-Kabel - 90° rechtwinkliges USB Lightning Ladekabel mit Aramidfaser - Synchronisationskabel - Apple MFi-zertifiziert iPad/iPhone 12

Produkt-ID: RUSBLTMM2MBR



Dieses gewinkelte USB-auf-Lightning-Kabel hält den Anforderungen beim Laden und Synchronisieren Ihrer mobilen Geräte stand. Der abgewinkelte Stecker des Lightning-Kabels wurde auf harte Beanspruchung getestet und ermöglicht Ihnen auch während des Ladevorgangs einen einfachen Zugriff auf Ihr mobiles Gerät.

Durch die Aramidfaser-Verstärkung ist das langlebige Lightning-Kabel vor der Belastung durch häufige Biegungen und Verdrehungen geschützt, wodurch sich das Kabel biegen lässt, ohne überdehnt zu werden.

- Aramidfasern verleihen dem Kabel zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit
- Isolierte Leiter reduzieren die Reibung und bieten mehr Flexibilität
- EMI (Elektromagnetische Interferenz) Schutz mit Aluminium-Mylar-Folie mit Schirmgeflecht
- Der Kabelmantel aus TPE (thermoplastisches Elastomer) ist weicher und flexibler als ein Standard-PVC-Kabel und umweltfreundlich

Das Kabel ist so konstruiert, dass sich der Stecker nicht vom Kabelmantel lösen kann. Der extra lange Zugentlastungsspritzguss wurde getestet, um über 10.000+ Biegezyklen in einem 180°-Winkel standzuhalten.

- Lightning-Anschluss bietet 12 W zum Aufladen Ihrer iOS-Geräte
- Metallische Abschirmung schützt die Leiterplatte vor EMI und verstärkt die Anschlussstelle
- Zugentlastung getestet für über 10.000+ Biegezyklen bei einem Winkel von 180°

RUSBLTMM2MBR ist ein Apple MFi-zertifiziertes Lightning-Kabel

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Laden und synchronisieren Sie Ihre Lightning-Mobilgeräte
- Schreiben, arbeiten oder spielen Sie, ohne dass das Kabel im Weg ist
- Einfacher Zugriff im Hoch- und Querformat

Merkmale

- **DAUERHAFT:** 2m Hochleistungs-Lighting Kabel mit Aramid-Faser für hohe Zugfestigkeit, die die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Kabels erhöht; langzeitgetestet, um 10000+ Biegezyklen bei 180°-Winkel & 5000+ Einsteckungen zu überstehen
- **FLEXIBLES KABEL:** Der TPE-Mantel absorbiert die Belastung durch häufiges Biegen, ohne den Kern des Kabels zu beschädigen. Langlebige Drähte und Stecker schützen dieses Lade- und Synchronisationskabel vor Abnutzung durch häufigen Gebrauch im Auto
- **RECHTSGEWINKELTER ANSCHLUSS:** 90 Grad Stecker eliminiert Spannungen und schützt den Lightning Anschluss von iPhone 12 Pro/Max/Mini, iPhone 8/11/11 Pro, iPhone XR, iPad Air, iPad, iPad Mini. Ideal für Auto/Schreibtisch Halterungen oder montierte POS
- **APPLE MFI CERTIFIED:** Schnelles und zuverlässiges Aufladen von USB-A-Ladegerät/Port zu Lightning-Geräten, einschließlich AirPods, Magic Keyboard, Magic Trackpad, Magic Mouse. Unterstützt USB 2.0 480 Mbps Datenübertragungen
- **KABELSPEZIFIKATIONEN:** Länge: 2m | Farbe: schwarz | Anschlüsse: Gewinkeltes Lightning auf USB-A | Leistung: USB 2.0 | Verstärkung: Aramidfaser | Mantelart: TPE | Abschirmung: Al-Mylar | 2 Jährige Unterstützung

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Steckverbinderplatten Nickel

	Typ der Kabelummantelung	TPE - Thermoplastic Elastomers
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Leistung	Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
	Steckverbinder B	1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Steckverbinderart	Gewinkelt
	Drahtstärke	22/32 AWG
	Kabellänge	6.6 ft [2 m]
	Produktlänge	6.6 ft [2.0 m]
	Produktbreite	1.0 in [2.6 cm]
	Produkthöhe	0.3 in [0.7 cm]
	Produktgewicht	1.6 oz [45.0 g]
Verpackungsinformationen	Paketmenge	1
	Paketlänge	7.3 in [18.6 cm]
	Paketbreite	3.0 in [7.6 cm]
	Pakethöhe	1.3 in [3.2 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	2.5 oz [72.0 g]
Verpackungsinhalt		

Im Paket enthalten 1 - Lightning-Kabel, 2 m

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.