

2-Port HDMI Splitter 4K 60Hz, HDMI 2.0 Video, 4K HDMI Splitter 1In 2Out, 1x2 HDMI Verteiler 4k, HDR/HDCP, Dual HDMI Splitter, 50 cm Integriertes HDMI Kabel, Scaler

Produkt-ID: HDMI-SPLITTER-4K60UP



Dieser 2-port HDMI splitter überträgt das gleiche Bild von einer HDMI Video Quelle auf zwei HDMI Bildschirme, mit Unterstützung für UHD 4K Auflösungen, HDR (High Dynamic Range), HDCP Inhalte und 7.1 Kanal Audio.

Dieser 2-fache HDMI Splitter unterstützt eine Auflösung von bis zu 4K 60Hz und 4:4:4 Chroma Subsampling. Übertragen Sie 4K Inhalte auf Ihre beiden 4K Displays oder skalieren Sie die Auflösung auf 1080p herunter, um Monitore mit unterschiedlichen Auflösungen zu unterstützen - dank des integrierten Downscalers. Ideal für Umgebungen mit Bildschirmen unterschiedlicher Auflösungen.

Der Splitter umfasst ein 78 cm langes USB Micro-B auf Typ-A Stromversorgungskabel und ein USB Netzteil. Wenn keine Steckdose verfügbar oder in Reichweite ist, kann das USB-Stromversorgungskabel mit einem 5V 1A USB Typ-A Anschluss verbunden werden.

Dieser HDMI Splitter unterstützt aktive HDMI Kabel und HDMI Extender (separat erhältlich), wodurch Installationen in größerer Entfernung von den Bildschirmen (z. B. in einem entfernten AV-Komponentenschrank) erleichtert werden. Der Reset Knopf erlaubt eine problemlose Hot-Plug EDID-Erkennung, ohne das Bedürfnis, Kabel abzustecken. Der Splitter hat eine 8kV-Luft- und 6kV-Kontakt ESD-Schutz (Electrostatic Discharge) und eignet sich für die Installation in einer Vielzahl von Umgebungen.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität





## Anwendungen

- Darstellung der gleichen Informationen auf zwei HDMI Bildschirmen
- Anzeige von Unternehmensinformationen, Werbung oder anderen Inhalten auf mehreren Bildschirmen

## Merkmale

- **DUPLIZIERTE HDMI-DISPLAYS:** 2-Port 4K 60Hz HDMI Splitter überträgt das gleiche Bild von einer HDMI Quelle auf zwei HDMI Bildschirme; HDR; UHD; 4:4:4 Chroma Subsampling support; HDMI 2.0; 18 Gbit/s (total) Bandbreite; 7.1ch Audio; HDCP 2.2/1.4
- **AUTOMATISCHES DOWNSCALING:** Der HDMI Splitter kloniert die EDID Einstellungen von Ausgang 1 zu Anschluss 2 und bietet die gleiche Auflösung auf zwei Displays; der integrierte Downscaler erkennt automatisch die Auflösungen der Displays und bietet 1080p & 4K
- **STROMVERSORGUNG OPTIONEN:** 4K HDMI Splitter enthält ein 78cm USB Kabel zum Anschluss an das mitgelieferte USB Netzteil; USB-A Netzkabel kann an jeden verfügbaren 5V 1A USB Anschluss angeschlossen werden; Max. 5W Leistungsaufnahme
- **EXTRA LANGES KABEL:** Der HDMI Splitter hat ein integriertes 50 cm HDMI Kabel für das Quellgerät, um die Belastung der Anschlüsse zu reduzieren; unterstützt passive HDMI Kabel bis zu 5 m oder aktive Kabel/Extender (separat erhältlich)
- **BENUTZERFREUNDLICHES DESIGN:** Der HDMI Splitter mit 1 Eingang und 2 Ausgängen hat eine Reset Taste für eine einfache Fehlersuche und EDID Neuerrfassung, ohne Kabel abziehen zu müssen; 8kV Luft und 6kV Kontakt ESD-Schutz; treiberlos und OS unabhängig

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
AV-Eingang	HDMI - 2.0
Ports	2
AV-Ausgang	HDMI - 2.0
Audio	Ja
Industrienormen	HDMI 2.0

Chipset-ID GSV2006

---

Leistung

Video Revision	HDMI 2.0
Max. Datenübertragungsrate	18 Gbit/s
Max. Kabellänge	16.4 ft [5 m]
Unterstützte Auflösungen	Interlaced(50&60Hz) 480i, 576i, 1080i  Progressive(50&60Hz) 480p, 576p, 720p, 1080p, 4K @ 24/30Hz, 4K @ 50/60Hz
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	HDMI - 7.1 Channel Audio

---

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - HDMI  1 - USB Micro-B (5 pin) (Power)
Steckverbinder B	2 - HDMI

---

Software

Betriebssystemkompatibilität	Keine Treiber oder Software erforderlich
------------------------------	--

---

Anzeiger

LED-Anzeiger	2 - Port Ausgang - Blau (solide)  1 - Stromversorgung (Blau)
--------------	--

---

Strom

Stromversorgung	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.3A

Ausgangsspannung	5V DC
Ausgangsstrom	1A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	USB Micro-B

---

#### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C - 70°C (32°F - 158°F)
Lagertemperatur	-10°C - 80°C (14°F - 176°F)
Feuchtigkeit	5 % bis 90 % RH (nicht kondensierend)

---

#### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyt	ABS
Kabellänge	20.0 in [50.8 cm]
Produktlänge	2.6 in [6.5 cm]
Produktbreite	2.2 in [5.5 cm]
Produkthöhe	0.7 in [1.9 cm]
Produktgewicht	3.2 oz [92.0 g]

---

#### Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	5.7 in [14.5 cm]
Paketbreite	7.5 in [19.0 cm]
Pakethöhe	1.2 in [3.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	5.9 oz [168.0 g]

---

#### Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 2 Port HDMI-Splitter
	1 - USB Micro-B Kabel
	1 - USB-Wandladegerät
	1 - Kurzanleitung

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.