

30cm strapazierfähiges weißes USB-A auf Lightning-Kabel - Hochbelastbare, robuste Aramidfaser - USB Typ-A auf Lightningkabel - Lade-/Synchronisationskabel - Apple MFi-zertifiziert iPad/iPhone 12

Produkt-ID: RUSBLTMM30CMW



Dieses USB zu Lightning-Kabel hält den täglichen Anforderungen des Ladens und Synchronisierens Ihrer mobilen Geräte stand. Das robuste Kabel wurde getestet, um harter Beanspruchung und dem Einsatz im Winter und Sommer im Auto standzuhalten. Es ist ein Must-Have für Business- und Consumer-Anwendungen.

Das langlebige Lightning-Kabel hat eine Aramidfaser-Verstärkung, die es vor der Belastung durch häufige Biegungen und Verdrehungen schützt. Dadurch kann sich das Kabel auch biegen, ohne überdehnt zu werden, und der Kern des Kabels wird gestärkt.

- Aramidfasern verleihen dem Kabel zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit
- Isolierte Leiter reduzieren die Reibung und bieten mehr Flexibilität
- EMI (Elektromagnetische Interferenz) Schutz mit Aluminium-Mylar-Folie mit Schirmgeflecht
- Der Kabelmantel aus TPE (thermoplastisches Elastomer) ist weicher und flexibler als ein Standard-PVC-Kabel und umweltfreundlich

Das Kabel ist so konstruiert, dass sich der Stecker nicht vom Mantel lösen kann. Der extra lange Zugentlastungsspritzguss ist auf über 10.000+ Biegezyklen in einem 180°-Winkel getestet. Außerdem ist der verbesserte Innenspritzguss widerstandsfähig gegen Rissbildung und reduziert Kabelschäden.

- Lightning-Anschluss bietet 12 W zum Aufladen Ihrer iOS-Geräte
- Metallische Abschirmung schützt die Leiterplatte vor EMI und verstärkt die Anschlussstelle

- Zugentlastung für über 10.000+ Biegezyklen bei einem Winkel von 180° getestet

StarTech.com führt gründliche Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Industriestandards erfüllen oder übertreffen und unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen StarTech.com Technical Advisors verfügen über ein breites Produkt-Know-how und arbeiten direkt mit den StarTech.com-Ingenieuren zusammen, um unsere Kunden vor und nach dem Kauf zu unterstützen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Laden und synchronisieren Sie Ihre Lightning-Mobilgeräte

Merkmale

- **DAUERHAFT:** 30cm Hochleistungs-Lightning-Kabel mit Aramidfaser für hohe Zugfestigkeit, die die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Kabels erhöht; getestet, um 10000+ Biegezyklen bei 180° & 5000+ Einfügungen zu überstehen
- **FLEXIBLES KABEL:** Der TPE-Mantel absorbiert die Belastung durch häufiges Biegen, ohne den Kern des Kabels zu beschädigen. Langlebige Drähte und Stecker schützen dieses Lade- und Synchronisationskabel vor Abnutzung durch häufigen Gebrauch im Auto
- **APPLE MFI CERTIFIED:** USB-A auf Lightning Adapterkabel für garantiert schnelles und zuverlässiges Laden/Synchronisieren vom USB-A Ladeanschluss für Lightning-Geräte einschließlich iPhones Pro/Max/Mini/XR bis iPhone 14, iPad Air, iPad, iPad Mini
- **LIGHTNING-GERÄTE AUFLADEN:** Robustes/starkes Kurzkabel lädt Geräte mit Lightning-Anschluss, inkl. AirPods, Magic Keyboard, Magic Trackpad, Magic Mouse & Siri Remote, ideal für den Einsatz in Ladestationen
- **KABELSPEZIFIKATIONEN:** Länge: 30cm | Farbe: weiß | Anschlüsse: Lightning & USB-A | Leistung: USB 2.0 480Mbps | Verstärkung: Aramidfaser | Mantelart: TPE | Abschirmung: Al-Mylar | 2 Jährige Unterstützung

Steckverbinder

Garantiebestimmungen 2 Years

Steckverbinder A 1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)

Steckverbinder B 1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig)

Physische
Eigenschaften

Produktlänge	11.8 in [30.0 cm]
Produktbreite	0.6 in [1.5 cm]
Produkthöhe	0.2 in [0.6 cm]
Produktgewicht	0.4 oz [10.0 g]

Verpackungsinform
ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.7 in [16.9 cm]
Paketbreite	3.0 in [7.6 cm]
Pakethöhe	0.8 in [2.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.1 oz [32.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB-A auf Lightning-Kabel
--------------------	-------------------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.