

SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Festplatten Speicher Rack 2x 6,4cm (2,5")

Produkt-ID: HSB220SAT25B



Mit diesem 3,5-Zoll-Hot-Swap-Einbauschacht für SATA-Festplatten können Sie zwei 2,5-Zoll-SATA-Festplatten (HDD) oder Solid-State-Laufwerke (SSD) in einen freien/unbenutzten 3,5-Zoll-Disketten-Einbauschacht einbauen.

Dank der praktischen Funktionsweise ohne Installation und mit einfachem Auswurf (wie bei Bandkassetten oder Disketten) können die Laufwerke ohne festen Einbau in einen Einschub im Hot Swap-Festplattenschacht verwendet werden - die ideale Lösung für schnelles und einfaches Aus- und Einbauen im Rahmen des Systemaufbaus, der Integration in ein Rack-Montage-System oder im Industriebereich.

Um die Leistung zu optimieren und das volle Geschwindigkeitspotenzial von SATA III-Festplatten zu nutzen, unterstützt dieser HDD-Backplane SATA III mit Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s in Kombination mit einem kompatiblen Controller.

Er ist ebenso die perfekte Ergänzung für die Erstellung von System-Images oder alle Aufgaben, bei denen ein schneller Zugriff auf große Datenmengen während des Betriebs nötig ist - der Hot-Swap-Einbauschacht bietet alles, was Sie brauchen, um wichtige Projekte schneller durchführen zu können, bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit Ihrer Datenspeicher.

Die Backplane unterstützt SATA HDD-Geschwindigkeiten bis zu 6,0 Gbit/s und ist damit voll kompatibel mit RAID-Installationen, um maximale Leistung und Flexibilität für anspruchsvolle Speicheranwendungen zu gewährleisten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- IT-Umgebungen, in denen es oft vorkommt, dass man eine Wechselfestplatte oder ein Solid-State-Laufwerk schnell einsetzen oder ersetzen muss.
- Image-Erstellung - für System-Einrichter oder die Konfiguration eines neuen System: Mit dem Hot-Swap-Einbauschacht als Master kopieren Sie blitzschnell das gesamte Windows-Betriebssystem als Teil des Systemaufbaus auf eine leere Festplatte.
- Ideal für RAID-Anwendungen (mit SATA-Controller, der RAID unterstützt).

Merkmale

- **ERHÖHTE PRODUKTIVITÄT:** Die mobile Rack Backplane für 2,5" SATA III verwandelt einen einzelnen 3,5" Schacht in eine hot-swap fähige Schnittstelle für bis zu zwei 2,5" SATA Laufwerke (HDDs) und Solid-State Laufwerke (SSDs)
- **MAXIMALE KOMPATIBILITÄT:** Die Hot-Swap Backplane für 2.5in SATA III kann mit SATA I/II/III SSDs und HDDs verbunden werden und benötigt keine zusätzlichen Treiber oder Software - eine ideale Lösung für Techniker und IT-Profis
- **EINFACH ZU BENUTZEN:** Diese mobile Rack Backplane ohne Einschübe mit Hot-Swap Funktion hat Auswurf Tasten und individuelle Strom und Aktivitäts LEDs für jedes Laufwerk - inkl. Schraubensatz, LP4 zu SATA und SATA Kabel: 7-polig (Daten) und 15-polig (Strom)
- **OPTIMALE TEMPERATURERHALTUNG:** Um Laufwerksausfälle zu vermeiden, verfügt die mobile Rack Backplane aus Aluminium über ein nach oben offenes Design und belüftete Steckplatzteiler für maximale passive Wärmeableitung
- **HALTBARKEIT:** Aluminiumkonstruktion mit 50.000+ Einsteckvorgängen für maximale Haltbarkeit und Leistung - Inklusive zwei Kunststoffschutzfolien für die Unterseite der Laufwerke

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Schlüsselsperre Nein

Anzahl von Laufwerken 2

Laufwerkgröße 2.5in

Laufwerktyp SATA

Leistung

Typ und Rate SATA III (6 Gbps)

Max. Laufwerkkapazität Getestet für bis zu 500 GB pro Laufwerk

Hot Swap-Funktion Ja

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en) 2 - SATA (7-polig, Daten)

2 - SATA-Strom (15-polig)

2 - SP4 (4-polig, Laufwerkstrom, klein)

Laufwerksteckverbinder 2 - SATA (7-polig, Daten)

2 - SATA-Strom (15-polig)

Hostanschlüsse 2 - SATA (7-polig, Daten)

2 - SATA-Strom (15-polig)

Software

Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required

Anzeiger

LED-Anzeiger 1 - Stromversorgung/Laufwerkaktivität

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Gehäusetyp Aluminium

Max. Laufwerkhöhe 0.4 in [9.5 mm]

Produktlänge 5.3 in [13.4 cm]

Produktbreite 4.0 in [10.2 cm]

Produkthöhe	0.9 in [2.4 cm]
Produktgewicht	10.1 oz [286.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.7 in [17.0 cm]
Paketbreite	5.0 in [12.8 cm]
Pakethöhe	2.0 in [5.2 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.1 lb [0.5 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Doppelter SATA-Hot-Swap-Einbauschaft
	2 - LP4-auf-SATA-und-LED-Adapterkabel
	1 - 15-poliges SATA-Strom- und LED-Y-Kabel
	2 - 7-poliges SATA-Datenkabel
	2 - Festplattenschutzfolie
	1 - Schraubensatz
	1 - Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.