

10m HDMI 2.0 Kabel - 4K 60Hz Aktives HDMI Verbindungskabel - CL2
konform/flammhemmend - Langes Robustes High Speed UHD HDMI Kabel - HDR,
18Gbit/s, Stecker zu Stecker - Schwarz

Produkt-ID: HD2MM10MA



Dieses CL2-HDMI-Kabel ist für Montagen in Wänden zugelassen. Es verfügt auch über einen integrierten aktiven Signalverstärker, der eine Verbindungsentfernung von bis zu 10 m zwischen Ihren HDMI-Geräten ohne Signalverlust ermöglicht. Das Kabel ist auch abwärtskompatibel zu älteren HDMI-Spezifikationen und kann mit Ihren vorhandenen HDMI-Geräten verwendet werden.

Die integrierte Signalverstärkung des Kabels verstärkt das HDMI-Signal aktiv ohne externen Stromanschluss. Das Kabel unterstützt längere Verbindungen als gewöhnliches HDMI. Das aktive Kabel bietet auch einen dünneren Drahtaufbau für mehr Flexibilität, wodurch es ideal für Montagen in Wänden geeignet ist.

Dieses 4K-HDMI-Kabel unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz (3840 x 2160p) und Bandbreiten von bis zu 18 Gbit/s. Darüber hinaus unterstützt es HDR (High Dynamic Range) für ein besseres Kontrastverhältnis und lebendigere Farben.

Dank höherer Auflösungen und Geschwindigkeiten sowie schärferer Bilder bietet das Kabel HDMI in seiner aktuell besten Form. Es ist das optimale Kabel zum Gestalten des ultimativen Heimkinoerlebnisses, zum Anbieten lebensechter Digital Signage-Lösungen oder zum Halten außergewöhnlicher Präsentationen.

Darüber hinaus unterstützt das Kabel bis zu 32 unkomprimierte digitale Audiokanäle für kristallklaren Sound.

Hinweis: Dieses Kabel ist einseitig ausgerichtet, weshalb es in der richtigen Richtung angebracht werden muss. Stellen Sie sicher, dass der HDMI-Anschluss, der mit „TV“ gekennzeichnet ist, am Display angeschlossen wird, damit das Gerät und die HDMI-Quelle ordnungsgemäß verbunden sind.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Zur Montage in Wänden, wo die CL2-Feuerwiderstandsklasse erforderlich ist
- Verbinden Sie 4K/Ultra-HD-Displays und -Geräte
- Verbinden Sie HDMI-Projektoren in Sitzungssälen, Unterrichts- oder Konferenzräumen

Merkmale

- **4K HDMI KABEL:** Ultra HD HDMI 2.0 Kabel mit 18Gbit/s Bandbreite; 4K 60Hz UHD (3840x2160), HDR10 für hohes Kontrastverhältnis, 21:9 Kino Bildformat, 32 Audiokanäle bei 1536Hz Samplingrate & 3D Video Unterstützung
- **AKTIVE VERSTÄRKUNG:** Aktiver busbetriebener Verstärker verstärkt Video bis zu 10 m (keine Stromversorgung erforderlich), unterstützt BT.2020-Farbmeterik und Multistream-Audio für bis zu 4 Benutzer; erfüllt die vollen HDMI 2.0-Spezifikationen
- **LANGLEBIGES KABEL:** Ideal für Unterputz Installationen, für die eine Einstufung nach CL2 erforderlich ist; flexibler PVC-Mantel; Al-Mylar-Folienschirm und vergoldete Stecker mit Metallgehäuse verbessern die Signalintegrität und blockieren externe EMI
- **ANWENDUNGEN:** Langes Hochgeschwindigkeits HDMI Kabel für den Haus/Büro/Boardroom/Konferenzraum/Klassenzimmer, funktioniert mit Ihrem Laptop für Präsentationen über 4K-Monitore, Projektoren oder Displays mit CEC-Funktionen
- **SPEZIFIKATIONEN:** 10m | Schwarz | HDMI 2.0 | HDMI Kabel Stecker auf Stecker | Mantel: PVC | Al-Mylar EMI-Abschirmung | CL2 Brandklasse | 2 Jahre Garantie | Hinweis: Der mit "TV" gekennzeichnete HDMI-Anschluss wird an die Bildschirmseite angeschlossen

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Steckverbinderplatten	Gold
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Kabelabschirmung

Feuerwiderstandsklasse Ausgelegt gemäß CL2
e

Chipset-ID Spectra7 - HT8181

Leistung

Max. Digitalauflösungen 3840 x 2160 (Ultra-HD-4K) bei 60 Hz

Audiospezifikationen Bis zu 32 Audiokanäle mit 1536 Hz Samplerate

Steckverbinder

Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig)

Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig)

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis Dieses Kabel ist einseitig ausgerichtet, weshalb es in der richtigen Richtung angebracht werden muss. Stellen Sie sicher, dass der HDMI-Anschluss, der mit „TV“ gekennzeichnet ist, am Display angeschlossen wird, damit das Gerät und die HDMI-Quelle ordnungsgemäß verbunden sind.

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Steckverbinderart Gerade

Drahtstärke 24 AWG

Kabellänge 32.8 ft [10 m]

Produktlänge 32.8 ft [10 m]

Produktbreite 0.9 in [2.2 cm]

Produkthöhe 0.4 in [1.1 cm]

Produktgewicht 2.2 lb [1.0 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	12.4 in [31.5 cm]
Paketbreite	11.3 in [28.6 cm]
Pakethöhe	1.5 in [38 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.3 lb [1.0 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - HDMI Kabel
--------------------	----------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.