

30m Aktives HDMI Kabel - 4K High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - CL2 Rated für die Wandverlegung - 4K 30Hz Video - HDMI 1.4 Kabel - Für HDMI Monitor, Projektor, TV, Display

Produkt-ID: HDMM30MA



Dieses aktive HDMI-Kabel bietet eine Verbindungsentfernung von bis zu 30 Metern zwischen HDMI-fähigen Geräten. Es entspricht den CL2-Sicherheitsanforderungen und ist somit hervorragend für die Kabelführung in Wänden daheim und im Büro geeignet.

Das Kabel ist mit einem integrierten Verstärkerschaltkreis ausgestattet, der aktiv und ohne externe Stromversorgung das HDMI-Signal verstärkt, und ist somit die perfekte Lösung für Übertragungen über größere Entfernungen ohne Signalverlust.

Das HDMI-Kabel entspricht CL2 für Installation in der Wand und ist somit hervorragend für Kabelführung in Büros und Wohngebäuden geeignet. Sie können Ihr Heimkino, Ihre Spiel- oder Audio-Video-Ausrüstung mit sicher in den Wänden verlegten Kabeln einrichten und Ihre Geräte nach Bedarf am Arbeitsplatz oder daheim platzieren.

Dieses hochwertige HDMI-Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 1080p+ bei einer Aktualisierungsrate bis zu 120 Hz mit lebensechten Farben. Um den Anforderungen künftiger High Definition-Geräte, z. B. höhere Auflösungen und höhere Bildfrequenzen, gerecht zu werden, unterstützt dieses Ultra HD-Kabel Auflösungen bis zu 4K x 2K.

Hinweis: Die Architektur des Kabels ist unidirektional. Es muss also in der richtigen Richtung installiert werden. Beachten Sie die Bezeichnungen „Source“ (Quelle) und „Display“ an den HDMI-Anschlüssen, um sicherzustellen, dass das Gerät und die HDMI-Quelle korrekt angeschlossen werden.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Schließen Sie Ihre High-Definition-A/V-Geräte, z. B. Streaming-Media Players (Roku, Apple, TV), Spielekonsolen (Xbox One, PS4), Blu-Ray Disc™-Player, DVD-Players, Projektoren usw., über große Entfernungen und ohne Signalverlust an

## Merkmale

- **HOCHGESCHWINDIGKEITS HDMI KABEL:** 30 m aktives HDMI Kabel mit Ethernet unterstützt 4K Ultra HD Video (3840x2160p, 24, 30 Hz | 4096x2160p, 24 Hz), Full HD (1080p 120 Hz) | HDMI 1.4b | breites Bildformat, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), 3D Video
- **AKTIVE SCHALTKREISE:** Aktiver busbetriebener Verstärker verstärkt Videosignale über größere Entfernungen, um HDMI Signale bis zu 30 m zu verlängern (keine externe Stromversorgung erforderlich), unterstützt Farbräume wie Adobe RGB und YCC601 Color
- **LANGLEBIGES KABEL:** Ideal für Wandeinbau Montage, wo CL2-Einstufung erforderlich ist; flexibler PVC-Mantel; Al-Mylar Folie und vergoldete Stecker mit Metallgehäuse verbessern die Signalintegrität und blockieren externe elektromagnetische Störungen (EMI)
- **ANWENDUNGEN:** Verwenden Sie dieses lange HDMI Kabel für Heimbüro, Konferenzraum, Büro oder Klassenzimmer; arbeitet mit Laptop/Workstation/Soundbar für Präsentationen über UHD/4K-Monitore, Projektoren/große HDTV-Displays; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovo
- **SPEZIFIKATIONEN:** 30 Meter | Schwarz | HDMI 1.4b | HDMI Kabel Stecker auf Stecker | Mantel: PVC | Abschirmung: Al-Mylar Folie | CL2 Brandklasse | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | 2 Jahre Garantie | Hinweis: "TV" markierte Stecker wird mit Display verbunden

---

### Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Steckverbinderplatten Gold

Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride

Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Feuerwiderstandssklasse Ausgelegt gemäß CL2e

|                          |                             |                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Chipset-ID               | Redmere - RM1691            |                                                                           |
| Leistung                 | Max. Digitalauflösungen     | 4K x 2K @ 30 Hz                                                           |
|                          |                             |                                                                           |
| Steckverbinder           | Steckverbinder A            | 1 - HDMI (19-polig)                                                       |
|                          | Steckverbinder B            | 1 - HDMI (19-polig)                                                       |
| Physische Eigenschaften  | Farbe                       | Schwarz                                                                   |
|                          | Steckverbinderart           | Gerade                                                                    |
|                          | Drahtstärke                 | 24 AWG                                                                    |
|                          | Kabellänge                  | 98.4 ft [30 m]                                                            |
|                          | Außendurchmesser des Kabels | 0.3 in [8.5 mm]                                                           |
|                          | Produktlänge                | 98.4 ft [30 m]                                                            |
|                          | Produktgewicht              | 5.1 lb [2.3 kg]                                                           |
| Verpackungsinformationen | Paketmenge                  | 1                                                                         |
|                          | Paketlänge                  | 10.5 in [26.6 cm]                                                         |
|                          | Paketbreite                 | 10.4 in [26.4 cm]                                                         |
|                          | Pakethöhe                   | 3.5 in [8.8 cm]                                                           |
|                          | Versandgewicht (Verpackung) | 5.5 lb [2.5 kg]                                                           |
| Verpackungsinhalt        | Im Paket enthalten          | 1 - 30 m Aktives CL2-Wand-High-Speed-HDMI®-Kabel - HDMI - Stecker/Stecker |
|                          |                             |                                                                           |

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.