

## 2 Port DisplayPort USB KVM Switch - DisplayPort KVM Umschalter mit Audio

Produkt-ID: SV231DPUA



Der 2-Port-USB DisplayPort KVM-Switch SV231DPUA bietet duale Computer-KVM-Steuerung für anspruchsvolle HD-Multimedia-Anwendungen. Unterstützung von DisplayPort-Anschlüssen mit einer systemeigenen Auflösung von 2560 x 1600 und für sowohl 7.1 HD Digital Audio (bei Anschluss an unterstützte Displays und Quellen) und 3,5-mm-Stereo-Analog-Audio/Mikrofon.

Der 2-Port-Switch ist eine einfache und doch umfassende KVM-Lösung mit sowohl Drucktasten an der Frontblende als auch Schnelltasten zum Umschalten und bietet ein Kleingehäuse-Design mit Anschlüssen an der Rückseite. Mit einem Plug and Play-USB 2.0-Port kann ein weiteres USB-Peripheriegerät von 2 angeschlossenen Computern verwendet werden, sodass Sie die Kosten für den Erwerb weiterer Peripheriegeräte sparen.

Der KVM-Switch ist eine geeignete Lösung für medizinische Anwendungen (MRI, Röntgen-Diagnose usw.) und unterstützt eine maximale Auflösung von 3840 x 2400 bei reduzierter Aktualisierungsrate.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität



### Anwendungen

- Multimedia-Design, Multimedia-Nachbearbeitung und Videobearbeitung mit Mac- oder PC-Computern
- Medizinische Bildgebung mit hoher Auflösung und Displays im Gesundheitswesen, z. B. MRI und Röntgen
- Steuerung von Computern in Fertigungsstraßen
- PC-Test/Burn-in-Computersteuerung
- Digital Signage-Serversteuerung mit hoher Auflösung
- Satellitentopografie
- Duale Systemsteuerung für einzelnes Arbeitsterminal

## Merkmale

- Unterstützt systemeigene DisplayPort-Computeranschlüsse - kein Adapter erforderlich
- Systemeigene Auflösung: 2560 x 1600 bei 60 Hz, über 1080p
- VESA- und CEA-konform
- Unterstützt eine maximale Auflösung von 3840 x 2400 bei geringeren Aktualisierungsraten
- Unterstützt 3,5-mm-Stereo-Analog-Audio; unterstützt 7.1 Channel High Definition Digital Audio über den DisplayPort-Anschluss
- Gemeinsame Nutzung von USB 2.0-Peripheriegeräten
- Keine Treiber- oder Softwareinstallation nötig
- Wechsel per Schnelltaste und Drucktaste
- Volle Plug and Play-Unterstützung mit USB-Tastaturen, Mäusen und angeschlossenen Peripheriegeräten
- Plattformunabhängig - Unterstützt Mac und PC-Betriebsumgebungen
- Unterstützt DDC2B für Monitoreerkennung
- Unterstützt Erkennung von Hot Plug, Trennung und Link-Status-Ausfall
- Benutzerdefinierte Abtast-Zeitintervalle.

---

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

Audio	Ja
KVM-Ports	2
PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	DisplayPort
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Nein
Mit Kabeln	Nein
Reihenschaltung	Nein

---

#### Leistung

OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
DVI-Unterstützung	Nein
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Ja
Max. Digitalauflösungen	2560 x 1600 @ 60Hz
Breitbild unterstützt	Ja
Max. Anzahl von Benutzern	1
Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnelltasten
MTBF	127000 Stunden

---

#### Steckverbinder

Konsolen-Schnittstellen	2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	1 - DisplayPort (20-polig)
	4 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)

Hostanschlüsse	4 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	2 - DisplayPort (20-polig)
	2 - USB B (4-polig)

---

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

---

Anzeiger

LED-Anzeiger	2 - Grün - Online-Anzeige (eine LED pro Port)
	2 - Rot - Auswahlanzeige (eine LED pro Port)

---

Strom

Stromversorgung	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.8A
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	2A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	24

---

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit

---

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Stahl

Produktlänge	6.3 in [16.0 cm]
Produktbreite	3.9 in [10.0 cm]
Produkthöhe	1.6 in [4.0 cm]
Produkttiefe	5.1 in [130 mm]
Produktgewicht	1.4 lb [0.6 kg]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	10.0 in [25.3 cm]
Paketbreite	7.4 in [18.7 cm]
Pakethöhe	4.0 in [10.1 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.4 lb [1.1 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 2-Port-DisplayPort-KVM-Switch
	4 - Selbstklebende Füße
	1 - Universeller Netzadapter (NA/UK/EU/AU)
	1 - Anleitung

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.