

2-Port USB DisplayPort KVM Switch - 4K 60 Hz - UHD DP 1.2 USB-KVM Umschalter mit 1,2 m Kabel & Audio - Bus-powered & remote switching - OS unabhängig - MacBook ThinkPad

Produkt-ID: SV211DPUA4K



Der 4K-DisplayPort®-KVM-Switch SV211DPUA4K mit 2 Anschlüssen und 60 Hz sowie Audio- und Remote-Schaltsteuerung ermöglicht die Steuerung von zwei DisplayPort-Computern, die mit USB ausgestattet sind, mit einem einzigen Monitor, einer Tastatur, einer Maus und einem Audio-Peripherieset.

Der DisplayPort-KVM-Switch unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz und kann problemlos ein großes DP-Display betreiben, sodass sich der Anzeigebereich maximieren lässt. Der KVM-Switch unterstützt separates 3,5-mm-Stereo-Audio und bietet vollständige Audiokompatibilität über alle angeschlossenen Computer hinweg.

Dieser DP-KVM-Switch ist betriebssystemunabhängig, d. h. er kann mit jedem Desktop- oder Laptop-Computer verwendet werden, der über einen USB-A- und DisplayPort-Anschluss verfügt.

Der Schalter verfügt über eine Fern Taste an einem 1,5 m langen integrierten Kabel, die an einem leicht zugänglichen Ort angebracht werden kann, sowie über Tastaturkurzbefehle und optionale PC- oder Mac®-kompatible Software zum Umschalten zwischen Systemen.

StarTech.com bietet eine große Auswahl von hochwertigen KVM-Switches und KVM-Produkten, damit Sie effizienter auf Ihre Systeme zugreifen können, ohne die Kosten und Unordnung durch zusätzliche Tastaturen, Mäuse und Monitore.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

## Merkmale

- **PLATZSPARENDES DESIGN:** Kompakter 2-Port USB DisplayPort KVM Switch mit integrierten Kabeln und Fernumschaltung ermöglicht die USB-Steuerung von zwei Computern per Tastatur, Monitor und Maus
- **4K-VIDEO-QUALITÄT:** Der DP UHD KVM Umschalter unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz auf einem einzelnen DisplayPort-Monitor, um den Anzeigebereich zu maximieren
- **TECHNISCHE DATEN:** Dual-Port-KVM | DisplayPort 1.2 | 4K 60 Hz 3840 x 2160 | Hotkey, integrierte Fernbedienungstaste | OS-unabhängig | Bus-powered | Analoge Audioumschaltung | DisplayPort/USB-Konsole
- **KOMPAKT & BENUTZERFREUNDLICH:** 3 Möglichkeiten zum Wechsel zwischen PCs (Dell, HP, Apple & Lenovo): Fernbedienungstaste, Hotkeys und manuelles Umschalten, kompaktes Design mit minimalem Platzbedarf
- **DER STARTECH.COM-VORTEIL:** Desktop KVM Switch mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie und kostenlosem mehrsprachigem 24/5-Support mit Sitz in Nordamerika über die gesamte Lebensdauer des 2-Port-KVM-Switches

---

## Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Audio Ja

KVM-Ports 2

PC-Schnittstelle USB

PC-Videotyp DisplayPort

Mehrfach-Monitor 1

Einbaufähig Nein

Mit Kabeln	Ja
Reihenschaltung	Nein

---

#### Leistung

OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
Video Revision	DisplayPort 1.2
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Ja
Max. Digitalauflösungen	3840 x 2160 (Ultra-HD-4K) bei 60 Hz
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	2-Kanal-Audioeingang und -ausgang
Automatische Überprüfung	10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds
Portauswahlunterstützung	Drucktaste, Schnellasten und Software
MTBF	1012884 Stunden

---

#### Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle(n)	2 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
	1 - DisplayPort (20-polig)
	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Hostanschlüsse	2 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
	2 - DisplayPort (20-polig)
	4 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female

---

#### Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
------------------------------	---

Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022

Mac OS 10.6 bis 10.12

---

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Für den Zugriff auf die Software und Hotkeys der KVMs muss auf dem angeschlossenen Host ein kompatibles Betriebssystem installiert sein. Die KVM- und Drucktasten-Umschaltfunktionen sind jedoch betriebssystemunabhängig.
---------	--

---

Anzeiger

LED-Anzeiger	2 - Orange
--------------	------------

---

Strom

Stromversorgung	Busgespeist
Eingangsspannung	5V DC
Ausgangsspannung	5 DC

---

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0 ~ 40C
Lagertemperatur	-20 ~ 60C
Feuchtigkeit	0 ~ 90% RH, nicht kondensierend

---

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Kunststoff
Kabellänge	4.0 ft [1.2 m]
Produktlänge	3.8 in [9.7 cm]
Produktbreite	3.2 in [8.2 cm]
Produkthöhe	0.4 in [0.9 cm]
Produktgewicht	15.5 oz [438.0 g]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.4 in [16.3 cm]
Paketbreite	2.5 in [6.3 cm]
Pakethöhe	8.4 in [21.3 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.2 lb [0.5 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - KVM Switch
	1 - Kurzanleitung

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.