Robustes USB Crash Cart Adapter - Portables KVM Adapter - Laptop KVM Konsole für Headless Geräte/Server/ATM/POS/Embeded - Laptop KVM Konsole konverter - KVM Console Adapter

Produkt-ID: NOTECONS02X

Mit diesem robusten und mobilen USB-Crash Cart-Adapter können Sie Ihren Laptop in eine mobile Konsole für den Zugriff auf Server, Desktopcomputer und Laptops ebenso wie Geldautomaten, Kiosks oder jedes beliebige Computergerät mit sowohl VGA- als auch USB-Anschlüssen wandeln.

Dieser Adapter unterstützt in die Software integrierte lokale Dateiübertragung und Video Capture.

Dieser Crash Cart-Adapter wurde speziell für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt. Er ist mit einem robusten, mit Gummi überzogenen Gehäuse ausgestattet, das Stürze durch Absorption der Energie abfängt und so sicherstellt, dass Sie für unerwartete Herausforderungen gewappnet sind.

Lösen Sie Probleme Ihrer Geräte schnell und einfach. Schließen Sie den Crash Cart-Adapter einfach mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Laptop und dann die integrierten USB- und VGA-Kabel an den Server an.

Der Crash Cart-Adapter ist mit einer flexiblen Softwareschnittstelle ausgestattet, die robuste Leistung bietet. Er ermöglicht die Übertragung von Dateien von Ihrem Laptop auf den Server, die Überwachung und Erfassung von Aktivitäten des angeschlossenen Geräts als Video für Aufzeichnungen oder Lehrzwecke und das Aufnehmen von Screenshots und die Skalierung des Displayfensters auf Vollbildmodus oder kleiner ohne Bildlaufleisten.

Mit diesem kompakten Crash Cart-Adapter können Sie ein Headless-Gerät nur an einen Laptop anschließen und müssen keinen umständlichen herkömmlichen Serverraum-Crash Cart mitführen. Dieser taschengroße Adapter wurde für optimale Mobilität für Ihre mobile Administration oder Reparaturen entwickelt, ist platzsparend und leicht, sodass er ganz einfach in Ihre Laptoptasche passt.

Dieser Adapter wird über USB mit Strom versorgt, sodass Sie keinen Netzadapter mitführen müssen. Zudem sind am Crash Cart-Adapter KVM-Kabel angeschlossen, sodass Sie kein weiteres Zubehör zum

Anschließen am Server benötigt wird. Die integrierten Kabel sind mit Zugentlastung ausgestattet, um Abnutzung oder Bruch zu vermeiden.

Ohne Bedarf für serverseitige Softwareinstallation bietet der USB-Crash Cart-Adapter Steuerung auf BIOS-Ebene bei jedem PC oder Gerät mit VGA- und USB-Port.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

• Führen Sie in entfernten Serverräumen Vor-Ort-Wartungsarbeiten an einer Vielzahl von Servern und Terminals durch

• Sorgen Sie für Mobilität Ihrer routinemäßigen Diagnose und Reparaturen, indem Sie einen umständlichen Crash Cart ersetzen

• Erlangen Sie vollen Zugriff auf Server in kleinen Räumen oder eng belegten Server-Racks, wo eine fest installierte Konsole nicht möglich ist

• Führen Sie Wartungsarbeiten an Headless Servern oder anderen Computern, z. B. Geldautomaten und VLT-Terminals, die keinen Monitor, Tastatur oder Maus unterstützen, durch

Merkmale

• SMALL FOOTPRINT: Use this USB crash cart adapter to turn your laptop into a portable KVM console for accessing servers, ATMs and kiosks with file transfer and video capture; It has a small footprint with built-in KVM cables and USB power

• RUGGED HOUSING: To ensure a durable performance, this laptop / computer to KVM console features a rubberized housing which absorbs shocks when being dropped; Ideal for applications in your server room or datacenter

• VIDEO CAPTURE: For added convenience, this versatile crash cart KVM adapter supports file sharing and video capture between your laptop and the connected server

• SPECS: LED indicators for USB, video, and console link; Supports resolutions up to 1920x1200; 1 x 15in (38,5cm) USB host cable, 1 x 11in (29,0cm) VGA host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable; TAA Complaint

• THE IT PRO'S CHOICE: Designed and built for IT Professionals, this USB crash-cart adapter is backed for 2-Years, including free lifetime 24/5 multi-lingual technical assistance

Hardware		
	Garantiebestimmungen	2 Years
	Audio	Nein
	KVM-Ports	1
	PC-Schnittstelle	USB
	PC-Videotyp	VGA
	Mehrfach-Monitor	1
	Einbaufähig	Nein
	Mit Kabeln	Ja
	Reihenschaltung	Nein
Leistung		
	OSD- & Schnelltastenunterstützung	Nein
	IP-Steuerung	Nein
	Hot-Key Selection	Nein
	Max. Analogauflösungen	1920x1200 @ 60Hz
	Max. Anzahl von Benutzern	1
Steckverbinder		
	Konsolen-Schnittstelle(n)	1 - USB Mini-B (5-polig)
	Hostanschlüsse	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)

		1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
Software		
	Betriebssystemkompatibilität	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 macOS 10.9 bis 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0 Linux 2.6 bis und höher - Nur LTS Versionen; glibc 2.18 oder höher erforderlich
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	Hinweis	If you're interfacing with a Linux device, this adapter is only compatible with standard QWERTY keyboards in U.S English configuration
Anzeiger		
	LED-Anzeiger	1 - Benutzerkonsole/USB-Link 1 - Host/Server-Video (VGA)-Link 1 - Host/Server-Tastatur/Maus (USB)-Link
Strom		
	Stromversorgung	USB-betrieben
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Lagertemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	80% relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Kunststoff
	Kabellänge	16.4 in [416 mm]

		1 x 15in (385mm) USB host cable
		1 x 11in (290mm) VGA host cable
		1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
	Produktlänge	4.9 in [12.5 cm]
	Produktbreite	3.5 in [8.8 cm]
	Produkthöhe	0.9 in [2.2 cm]
	Produkttiefe	4.5 in [115 mm]
	Produktgewicht	8.6 oz [244.0 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	11.7 in [29.8 cm]
	Paketbreite	6.5 in [16.4 cm]
	Pakethöhe	1.9 in [4.8 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	1.0 lb [0.5 kg]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - Robuster Crash Cart-Adapter
		1 - USB A-auf-Mini-B-Kabel
		1 - USB-Softwareschlüssel
		1 - Kurzanleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.