

USB Crash Cart Adapter - Portables KVM Adapter - Laptop KVM Konsole für Headless Geräte/Server/ATM/POS/Embedded - Laptop KVM Konsole konverter - KVM Console Adapter

Produkt-ID: NOTECONS02



Der USB-Crash-Cart-Adapter gibt Ihnen die Kontrolle über ein Headless-System und verwandelt Ihren Laptop in einen tragbaren Crash-Cart für Rackserver, PCs, Geldautomaten, Kioske und mehr.

Verbinden Sie einfach den Laptop-Crash-Cart-Adapter über das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel mit Ihrem Computer, und verbinden Sie dann die integrierten USB- und VGA-Kabel mit Ihrem Server, um sofortige BIOS-Level-Kontrolle zu erhalten. Sofortige Einrichtung und Verwendung, da keine serverseitige Software erforderlich ist.

Mit der flexiblen Softwareschnittstelle können Sie Dateien von Ihrem Laptop auf den Server übertragen, Videos für Ihre Unterlagen oder Lehrzwecke erfassen, Screenshots erstellen und das Anzeigefenster im Vollbildmodus oder kleiner anzeigen lassen, ohne Scroll-Leisten für eine schnellere Fehlerbehebung.

Der KVM-Adapter wird von der serverseitigen USB-Verbindung mit Strom versorgt und benötigt keine Wechselstromsteckdose. Sie können also eine Verbindung mit jedem PC oder Gerät mit VGA- oder USB-Anschluss herstellen, selbst wenn keine Steckdose verfügbar ist.

Dieser Adapter im Taschenformat passt durch sein kompaktes Design problemlos in Ihre Laptop-Tasche und erfordert kein zusätzliches Zubehör. Sie müssen also nicht länger einen großen und sperrigen herkömmlichen Crash-Cart hin- und herschleppen, um Probleme in Ihren Systemen zu beheben und diese zu warten.

StarTech.com bietet eine große Auswahl von qualitativ hochwertigen KVM-Produkten, mit denen Sie effizienter auf Ihre Systeme zugreifen können, ohne die Kosten und Unordnung durch zusätzliche Tastaturen, Mäuse und Monitore.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Wartung und Reparatur von Geldausgabe- und Spielautomaten
- Reparatur von mobilen Systemen und Servern

Merkmale

- Mit dem KVM-Konsolenadapter direkt von Ihrem Laptop aus Zugriff auf jedes VGA- und USB-System
- Schnelle Einrichtung mit mitgelieferten Kabeln und sofortiger BIOS-Level-Kontrolle
- Einfache Mobilität mit selbstständiger Stromversorgung ohne externes Netzteil
- Einfache Fehlerbehebung in Systemen mit bidirektionaler Dateiübertragungen zwischen lokalem und Remote-Computer
- Freigabe von Informationen zur Fehlerbehebung und Anzeige von Fehlern durch Videoaufnahme bei 1920 x 1200 bei 60 Hz

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Audio Nein

KVM-Ports 1

PC-Schnittstelle USB

PC-Videotyp VGA

Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Nein
Mit Kabeln	Ja
Reihenschaltung	Nein

Leistung

OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Nein
Max. Analogauflösungen	1920x1200 @ 60Hz
Max. Anzahl von Benutzern	1
MTBF	909000

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle(n)	1 - USB Mini-B (5-polig)
Hostanschlüsse	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) 1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 macOS 10.9 bis 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0 Linux 2.6 und höher - <i>Nur LTS Versionen</i>
------------------------------	---

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Bei einer Schnittstelle zu einem Linux-Gerät ist der Adapter nur kompatibel mit Standard-QWERTY-Tastaturen, die für US-Englisch
---------	---

konfiguriert sind.

Anzeiger

LED-Anzeiger	1 - Benutzerkonsole/USB-Link
	1 - Host/Server-Video (VGA)-Link
	1 - Host/Server-Tastatur/Maus (USB)-Link

Strom

Stromversorgung	USB-betrieben
-----------------	---------------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Feuchtigkeit	80% relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Kunststoff
Kabellänge	16.4 in [416 mm]
	1 x 15in (385mm) USB host cable
	1 x 11in (290mm) VGA host cable
	1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
Produktlänge	4.9 in [12.5 cm]
Produktbreite	2.9 in [7.4 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]
Produkttiefe	4.5 in [115 mm]
Produktgewicht	6.0 oz [170.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
------------	---

Paketlänge	11.7 in [29.8 cm]
Paketbreite	6.5 in [16.6 cm]
Pakethöhe	1.9 in [4.8 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	13.9 oz [394.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB-Crash Cart-Adapter
	1 - USB A-auf-Mini-B-Kabel
	1 - USB-Softwareschlüssel

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.