



C 146 HvE

3 +  + 2



660 V~

16 / 22 A



2 nacheilende Schaltkontakte
2 delayed mating contactsSteckverbinder
ConnectorsGehäuse siehe Seite 150 ff
Housings see page 150 following

Bezeichnung - Abbildung Description - Figure	Maßzeichnung Drawing	Bestell Nr. / Part No.	
		Stifteinsatz / Male insert	Buchseneinsatz / Female insert
Kontakteinsatz Schraubanschluß ¹⁾ Contact insert screw termination ¹⁾	Stifteinsatz Male insert  Buchseneinsatz Female insert 	C146 10A003 102 3	C146 10B003 102 3


Montageanleitung, Steckbild / Assembly instruction, pin layout

Stifteinsatz
Male insertBuchseneinsatz
Female insert

- Arbeitskontakt / working contact
- Schaltkontakt / mating contact
- Leerstelle / without contact

Montageausschnitt (Kontaktträger)
Panel cut out (insert)

Derating Kurve / Derating curve

Begrenzung durch Leiter beachten
Notice restriction of wireKurve a Anschlußquerschnitt 1,5 mm²
Curve a wire gauge 1,5 mm²Kurve b Anschlußquerschnitt 2,5 mm²
Curve b wire gauge 2,5 mm²

1) mit Drahtschutz / with wire protection