| TÄ-Nr. |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |

# Batterietrennschalter 200A

Bl. 1 v. 1







Schaltbild





1:2

Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Gehäusewerkstoff | PA GF schwarz |
| Schalthebelwerkstoff | PA GF rot |
| Min. Isolationswiderstand | 100MOhm |
| Hochspannungsfestigkeit | 1050V-1min. |
| Max. Kontaktspannungsabfall bei Nennlast | 150mV |
| Betriebsspannung | bis 32VDC |
| Dauerstrom | 200A |
| Überlast | 500A-180sec. |
| | 1000A-30sec. |
| Schutzart | IP 67/ IEC 529 |
| Vibration | 4G/ 50-2000Hz |
| Schock | 6G/ 11ms |
| Gewicht | ca. 165g |
| Umgebungstemperatur | -40°C bis +85°C |
| Anschlussquerschnitt bei Nennlast | min. 70mm2 |
| Einbaulage | beliebig |
| Schalthebel | abziehbar (mit Bajonettabdichtung) |
| Max. Anzugsmoment (Hauptkontakte) | 15-20Nm |

Für diese Zeichnung behalten wir uns das Urheberrecht gemäß DIN ISO 16016 vor

| | Datum | Name | Allgemeintoleranz | Maßstab |
|---|---|---|---|---|
| Erstel. | 17.03.2008 | Hamar | DIN ISO 2768 mK | 1:1 |
| Bearb. | 11.02.2019 | Seege | | |
| Freig. | 15.02.2019 | Grind | | |

Zeichnungs-Nr.: 35-210-100-R

Vers.Nr.: