





- F**
- 1 Direction 1 control / Commande sens 1 / Steuerung Richtung 1 / Mando dirección 1 / Comando senso 1 / Управление направлением 1
 - 2 Direction 2 control / Commande sens 2 / Steuerung Richtung 2 / Mando dirección 2 / Comando senso 2 / Управление направлением 2
 - 3 Output common / Commun des sorties / Gemeins. der Ausgänge / Común de salidas / Comune delle uscite / Общий выход
 - 4 Knob in position ψ / Bouton position ψ / Schalter Position ψ / Botón de posición ψ / Pulsante posizione ψ / Рукоятка управления в положение ψ
 - 5 Status of poles / Etat des pôles / Schützstatus / Estado de los polos / Stato dei poli / Состояние выхода
 - 6 NC
 - 7 Fault / Défaut / Fehler / Falla / Difetto / Неисправность /
 - 8 Input common / Commun des entrées / Gemeinsamer der Eingänge / Común de entradas / Comune degli ingressi / Общий вход

G

ASILUFC5 - C51: 24 VDC	0,25...1,5 mm ²	0,2...1,5 mm ²	0,2...1 mm ²	0,2...1,5 mm ²	0,2...1 mm ²	7 mm	Ø3,5 mm	Ø3 mm	0,5 N.m
ASILUFC5 - C51: AS-i	AWG 24...16	AWG 24...16	AWG 24...17	AWG 24...16	AWG 26...17	0.28 in.	Ø0.14 in.	Ø0.12 in.	0.6 lb-in.
LULC031	0,25...0,5 mm ²	0,14...1 mm ²	0,14...0,75 mm ²	0,14...1 mm ²	0,14...0,5 mm ²	7 mm	Ø2,5 mm	Ø2 mm	0,22 N.m
LULC033									
LUFC00									
ASILUFC5 - C51: Output	AWG 24...20	AWG 26...17	AWG 26...18	AWG 26...17	AWG 26...20	0.28 in.	Ø0.10 in.	Ø0.08 in.	0.25 lb-in.