

160W Universal DC Power Adapter (24V/6.6A), 1,2m 2-Draht Kabel, 2/3-Pin Klemmleiste, 100-240V AC/DC Externe Stromversorgung/Netzteil für industrielle USB Hubs, NA/UK/EU/ANZ

Produkt-ID: 160W-POWER-ADAPTER



Versorgen Sie einen StarTech.com Industrial USB Hub oder ein anderes Gerät mit einem 2- oder 3-Draht-Klemmenblock-Gleichstromeingang mit diesem 24V Universellen Stromadapter.

Der Stromadapter verfügt über einen automatisch umschaltenden 100-240V AC-Eingang mit einem 24V/6,6A (158,4W) DC-Ausgang und einem beigefügten 1,2m DC-Kabel.

Vier 1,2m regionale Stromkabel sind im Lieferumfang enthalten, um internationalen Support zu gewährleisten:

- Nordamerika - Typ-A NEMA 1-15
- Vereinigtes Königreich - Typ-G BS 1363
- Europa - CEE 7/7
- Australien/Neuseeland - Typ-I AS 3112

Der Power Adapter verfügt über zwei offene Kabel mit 2-Leiter- und 3-Leiter-Klemmenanschlüssen, die eine nahtlose Integration mit einer Vielzahl von Geräten ermöglichen. Dieses Netzteil kann als Zubehör und primäre Stromquelle für viele StarTech.com Industrial USB Hubs verwendet werden, wie z.B.:

- 16-Port Industrie USB 5Gbps Hub (5G16AINDS-USB-A-HUB)
- 10-Port Industrie USB 5Gbps Hub (ST1030USBM)
- 7-Port Industrie USB 5Gbps Hub (ST7300USBME)

- 7-Port Industrie USB 2.0 (480Mbps) Hub (HB20A7AME)
- 7-Port Industrie USB 2.0 (480Mbps) Hub mit erweitertem Temperaturbereich (ST7200USBM)
- 4-Port Industrie USB 2.0 (480Mbps) Hub mit erweitertem Temperaturbereich (HB20A4AME)
- 4-Port Industrie USB 2.0 (480Mbps) Hub (ST4200USBM)

Dieses Netzteil kann auch als Ersatz für ein verlorenes oder defektes Netzteil verwendet werden oder als redundanter Backup-Strombaustein für unternehmenskritische Anwendungen für StarTech.com Industrial USB Hubs, die ein Netzteil enthalten, wie z.B.:

- 10-Port USB 5Gbps Industrie Hub (HB30A10AME)
- 7-Port USB 5Gbps Industrie Hub (HB30A7AME)
- 4-Port Industrie USB 5Gbps Hub (ST4300USBM)

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Fügen Sie einem Bus-powered USB Hub zusätzlichen Strom hinzu, um nachgeschaltete USB-Geräte zu betreiben/aufzuladen
- Ersetzen Sie einen verlorenen oder defekten Netzadapter
- Halten Sie einen redundanten Backup-Stromblock bereit für den Fall, dass eine für das Unternehmen wichtige Stromquelle ausfällt

Merkmale

- **UNIVERSELLER NETZTEILADAPTER:** 24V/6,6A (158,4W) DC-Ausgang mit angeschlossenem 1,2m DC-Kabel; Auto-switching 100-240V AC-Eingang; Inklusive vier regionalen 1,2m AC-Stromkabeln (NA: Typ-A NEMA 1-15 | UK: Typ-G BS 1363 | EU: CEE 7/7 | ANZ: Typ-I AS 3112)
- **VIELSEITIGE KLEMMBLOCKKOMPATIBILITÄT:** Der Stromadapter verfügt über offene Kabel mit 2- und 3-poligen Klemmblockanschlüssen für die nahtlose Integration mit einer Vielzahl von Geräten
- **GERÄTEKOMPATIBILITÄT:** Der Netzteil unterstützt eine Vielzahl von Geräten, inkl. unserer industriellen USB-Hubs, Artikelnummern: HB30A10AME, HB30A7AME, ST1030USBM, ST7300USBME,

ST4300USBM, HB20A7AME, ST7200USBM, HB20A4AME, ST4200USBM, 5G16AINDS-USB-A-HUB

- **EINSATZBEREICHE:** Ersatz für ein verlorenes Netzteil; redundantes Backup-Netzteil; zusätzliche Stromversorgung für einen kompatiblen Hub, um BC 1.2-Ladevorgänge und die Stromversorgung von Geräten mit höherer Leistung zu ermöglichen.
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT PRO:** Entwickelt und erstellt für IT Pros, ist dieser externe internationale Netzteiladapter für 2 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Strom

Garantiebestimmungen	2 Years
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	3.5A
Ausgangsspannung	24 DC
Ausgangsstrom	6.6A
Steckertyp	Klemmleiste (2 Drähte)
	Klemmleiste (3 Drähte)
Stromverbrauch	158.4W

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	5°C to 55°C (41°F to 131°F)
Lagertemperatur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Feuchtigkeit	20% bis 80% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Kunststoff
Kabellänge	4.0 ft [1.2 m]
Produktlänge	4.5 in [11.5 cm]
Produktbreite	2.1 in [5.3 cm]

Produkthöhe	1.5 in [3.7 cm]
Produktgewicht	10.3 oz [291.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	3.5 in [9.0 cm]
Paketbreite	6.3 in [16.0 cm]
Pakethöhe	7.9 in [20.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.7 lb [1.2 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Universal-Netzteil mit 1,2m Kabel
	4 - 1,2m Stromkabel (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	1 - Klemmenblock für zwei Leitungen (angeschlossen)
	1 - Klemmenblock für drei Leitungen
	1 - Kurzanleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.