

4 Port Dual DisplayPort KVM Switch - 4K 60Hz

Produkt-ID: SV431DPDDUA2



Dieser Dual-DP-KVM-Switch mit vier Anschlüssen kombiniert zwei 4K-60-Hz-Displays mit KVM-Switch-Steuerung von vier verbundenen PC- und Mac-Computern. Er unterstützt Audio- und USB-Peripheriegeräte zusammen mit Dual-Bildschirm-Funktion. Dies erleichtert die Gestaltung eines Multimedia-Arbeitsplatzes, der zwischen zwei Dual-Head-DP-Systemen schalten kann.

Maximierung der Produktivität mit Dual-Video

Dank zwei DP-Videoeingängen und der Steuerung von vier verschiedenen Computern hilft dieser Ultra-HD-KVM-Switch dabei, die Produktivität durch Multitasking zu maximieren. Jeder DP-Port unterstützt Auflösungen von bis zu 4K 60 Hz für maximale Bildschirmfläche.

Erstaunliche Bildqualität

Der Dual-DisplayPort-KVM-Switch unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz und kann mit Leichtigkeit zwei große DP-Bildschirme betreiben. Eine ideale Lösung für die Gestaltung von Arbeitsplätzen, an denen hochwertige Bildverarbeitung entscheidend ist, beispielsweise für Grafikdesign.

Bequeme Multimedia- und Peripherie-Freigabe

Der KVM-Switch bietet eine vollständige Multimedia-Steuerung mit einem separaten 3,5-mm-Mikrofon und Lautsprecheranschlüssen sowie zwei USB-Anschlüsse, die sich separat von der HID-Tastatur und der Maus befinden. Mit der unabhängigen Audiounterstützung können Sie unabhängige analoge Audioinhalte von jedem Ihrer verbundenen Computer freigeben, während Sie mit dem USB-Hub mit zwei Anschlüssen USB-Peripheriegeräte zwischen verbundenen Computern freigeben können.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Ideal in Umgebungen, wo hochwertige Bild- und Rechenbandbreite entscheidend ist, wie z. B. Grafikdesign, Videobearbeitung, medizinische Anwendungen, CAD-Zeichnungen.
- Betreiben Sie mehrere Computer in Fertigungslinien, oder installieren Sie den KVM-Switch in Ihrem Serverraum für Zugriff mit mehreren Computern.

Merkmale

- Maximale Produktivität mit Dual-Bildschirm, Zugriff auf mehrere Computer
- Vollständige Multimedia-Steuerung mit separatem 3,5-mm-Mikrofon und Lautsprecherunterstützung.
- Erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für Ultra HD 4K-Auflösungen bei 60 Hz
- Teilen Sie Ihre USB-Peripheriegeräte mit integriertem 2-Port-USB-Hub
- Greifen Sie ganz einfach mit Hotkey- und Tastenwechsel auf Computer zu

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
U-Höhe	2U
Audio	Ja
KVM-Ports	4
PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	DisplayPort
Mehrfach-Monitor	2
Einbaufähig	Optional
Mit Kabeln	Nein
Reihenschaltung	Nein

Leistung

OSD- & Schnell Tastenunterstützung	Nein
DVI-Unterstützung	Nein
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Ja
Max. Datenübertragungsrate	500 Mbit/s (USB 2.0)
Max. Digitalauflösungen	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Unterstützte Auflösungen	1024x768
	1280x720 (High-definition 720p)
	1920x1080 (High-definition 1080p)
	1920x1200
	2560x1600
	3840 x 2160 (4K)@ 60hz
Bildschirmformat	16:9
Breitbild unterstützt	Ja
Automatische Überprüfung	3, 8, 15 und 30 Sekunden
Max. Anzahl von Benutzern	1
Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnell Tasten
MTBF	142000 Stunden

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle(n)	2 - DisplayPort (20-polig)
	2 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
	2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)

Hostanschlüsse		2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
		2 - USB B (4-polig)
		8 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
		8 - DisplayPort (20-polig)
Anzeiger	LED-Anzeiger	4 - Grün - Online-Anzeige (eine LED pro Port)
		4 - Rot - Auswahlanzeige (eine LED pro Port)
		1 - Strom
Strom	Stromversorgung	Mit Netzadapter
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	0.6 A
	Ausgangsspannung	12V DC
	Ausgangsstrom	1.5 A
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	M
	Stromverbrauch	18 W
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur	0 - 40
	Lagertemperatur	-10 - 60
	Feuchtigkeit	0 % ~ 80 %
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusotyp	Stahl

Produktlänge	5.0 in [12.7 cm]
Produktbreite	8.5 in [21.6 cm]
Produkthöhe	2.5 in [6.4 cm]
Produktgewicht	2.6 lb [1.2 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	11.7 in [29.6 cm]
Paketbreite	9.6 in [24.4 cm]
Pakethöhe	3.4 in [8.6 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.8 lb [1.7 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - KVM Switch
	1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	1 - Kurzanleitung
	4 - Gummifüße

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.