



Technical specification:

Technische Daten:

Rated Voltage/ Bemessungsspannung:	250 V
IEC 61076-2-101	
Current rating/ Strombelastbarkeit:	4 A / 40°C
IEC 61076-2-101	
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	>=100 MΩ
IEC 60512	
Pollution degree/ Verschmutzungsgrad:	3/2
IEC 60664-1	
Degree of protection/ Schutzart:	IP 67, in mated condition/ im verschraubten Zustand
IEC 60529	
Temperature range/ Umgebungstemperatur:	-30°C ... +80°C
EN 60512-11-10	-40°C
EN 60512-11-4	-40°C ... +85°C
Mating cycles/ Steckzyklen:	>=100
IEC 60512-9a	

Cable specification:

Kabeleigenschaften:

Temperatur range/ Umgebungstemperatur:	-25°C ... +80°C
---	-----------------

Materials/

Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	CuZn, Ni b / Au 0,2 gal.
Contact carrier/ Kontaktträger:	PA, UL 94 V-0
Coupling screw/ Überwurfschraube:	GD-Zn, Ni
Moulding body/ Griffkörper:	TPU, UL 94 HB grey / grau

Installation specification/ M12x1

Montagedaten:

Recommended torque/ empfohlenes Drehmoment:	0,6 Nm
Conec	Torque wrench/ Drehmomentschlüssel:
Installation tool/ Montagewerkzeug:	36-000200 Insert across flats 13/ Steckeinsatz SW13: 36-000220

Contact assignment/

Kontaktbelegung:


PE	gn-ye / gr-ge
2	brown / braun
3	blue / blau



Conec art-no./ Conec Art.-nr.:	Description/ Bezeichnung:	Length L/ Länge L:	Cable/ Kabel:
43 - 15317	SAL - 12C - RKW2PE - 2 / K1	2m	TPU, UL 20549, black / schwarz, 3x0,34mm², Li9Y11Y Cable / Kabel: 781-K1330G
43 - 15318	SAL - 12C - RKW2PE - 3 / K1	3m	
43 - 15319	SAL - 12C - RKW2PE - 5 / K1	5m	
43 - 15320	SAL - 12C - RKW2PE - 10 / K1	10m	
43 - xxxxx	SAL - 12C - RKW2PE - ... / K1	x	

tolerance of cable/
Kabeltoleranz:


L <= 4m: L + 40mm
L > 4m: L + 1%



dim. in mm

general tolerance/
Allgemeintoleranz:

0 ± 0,50mm
0,0 ± 0,25mm
0,00 ± 0,10mm
° ± 5°



Date/Datum
28.09.18
Name
Becker
appd./
gepr.
28.09.18
Wietfeld

Female connector M12x1 angled, C-coded

Kupplung M12x1 gewinkelt, C-codiert

Index: a Original

Status: InBearbeitung

RoHS & REACH compliant/konform

scale/Maßstab:
1:1
(1,5:1)

CONEC

dwg no /
Z.-nr.:

43K1A4294

DIN-
A4

1 / 1