



Description: Seamless Dyneema/glassfibre liner for highest cut protection according to level 5 as per EN388. This glove is treated with a special double dipped nitrile coating to make it oil repellent. The ideal combination for high finger sensitivity and still very high cut protection.

Materials: Dyneema / glassfiber with double dipped nitrile coating

Article: NFD35X

Sizes : 7S, 8M, 9L, 10XL, 11XXL

Standards: CE, EN420, EN388

CE category : Intermediate Design



4543

Mechanical Performance to EN388:	Abrasion (1-4)	Level 4
	Blade Cut (1-5)	Level 5
	Tear (1-4)	Level 4
	Puncture (1-4)	Level 3



As North Safety Products is a license partner of DSM Dyneema®, gloves have the “ with Dyneema” label and therefore the quality of the yarn is also guaranteed and re-tested by DSM.

Packaging: 12 pairs per bag, 72 pairs per case
Dimension: 42x 22x 25cm
Weight: 7.5kgs



Description : Gant tricoté sans couture en Dyneema et fibres de verre avec le plus haut niveau de protection 5 selon EN388. Pour la résistance à l'huile le gant est traité avec une enduction double de nitrile spéciale. La combinaison parfaite de haute sensibilité et très haute protection coupe.

Matériaux: Dyneema / fibre de verre avec revêtement Nitrile double

Art. n° : NFD35X

Tailles : 7S, 8M, 9L, 10XL, 11XXL

Normes : CE, EN420, EN388

Catégorie CE : Risque intermédiaire



4543

Performances EN388:	Abrasion (1-4)	Niveau 4
	Coupure (1-5)	Niveau 5
	Déchirure (1-4)	Niveau 4
	Perforation (1-4)	Niveau 3



North Safety Products est un partenaire de licence de DSM Dyneema[®]. Les gants sont «with Dyneema" label et donc la qualité du fil est également garanti et re-testées par DSM.

Emballage : 12 paires par sac en polyéthylène, 72 paires par carton
Dimension: 42x 22x 25cm
Poids : 7.5kg



Beschreibung: Nahtloser Dyneema / Glasfaser geschnitten Handschuh mit der höchsten Schutzstufe 5 nach EN388. Dieser Handschuh ist Öl resistent gemacht mit einem speziellen 2-faches getauchten Nitrilbeschichtung. Die perfekte Kombination von hoher Empfindlichkeit und sehr hoher Schutz vor Schnittverletzungen.

Material: Dyneema / Glasfaser mit Nitrilbeschichtung

Artikel: NFD35X

Größen : 7S, 8M, 9L, 10XL, 11XXL

Normen: CE, EN420, EN388

CE Kategorie: Mittlere Risiken



4543

Mechanische Prüfung nach EN388:	Abriebfestigkeit(1-4)	Level 4
	Schnittfestigkeit(1-5)	Level 5
	Weiterreissfestigkeit (1-4)	Level 4
	Stichfestigkeit(1-4)	Level 3



North Safety Products ist ein Lizenzpartner von DSM Dyneema[®]. Handschuhe mit die "Dyneema"-Label haben damit die Qualität des Garns ist ebenfalls gewährleistet und wieder von DSM getestet.

Verpackung: 12 Paar im Polybeutel, 72 Paar im Karton
Abmessung: 42x 22x 25cm
Gewicht: 7.5kg



Omschrijving: Naadloze Dyneema / glasvezel handschoen voor de hoogste snijbescherming, niveau 5 volgens EN388. Deze handschoen is behandeld met een speciale 2-voudig gedompelde nitril coating om deze olie afstotend te maken. De ideale combinatie van hoge vinger gevoeligheid en zeer hoge snijbestendigheid.

Materiaal: Dyneema / glasvezel met Nitril coating

Artikel: NFD35X

Maat : 7S, 8M, 9L, 10XL, 11XXL

Markering: CE, EN420, EN388

CE klasse: Beperkt Risico



4543

Mechanische Sterkte vlg EN388:

Slijtvastheid(1-4)	Niveau 4
Doorsnijbestendigheid(1-5)	Niveau 5
Scheurbestendigheid(1-4)	Niveau 4
Tegen doorprikken(1-4)	Niveau 3



North Safety Products is licentie partner van DSM Dyneema[®]. Handschoenen met het "Dyneema"-label hebben dan ook de kwaliteit van het garen en wordt ook gegarandeerd door DSM.

Verpakking: 12 Paar in Plastic zak, 72 Paar per doos
Afmetingen: 42x 22x 25cm
Gewicht: 7.5kg