

SERRAGE CONTRÔLÉ

Clés électroniques à lecture de couple Série E.306A

Pour des serrages précis, du contrôle et de la traçabilité !



PERFORMANCES :

- Hautes Performances même en usage intensif : précision à $\pm 2\%$ ± 1 digit.
- Préréglage possible de 9 valeurs de couple.
- Mémoire 250 valeurs avec liaison USB.

ERGONOMIE :

- Visualisation des LED même dans les accès difficiles.
- Utilisation ultra simple : auto test et remise à zéro à l'allumage.
- Indicateur lumineux et sonore (leds et bipper).

L'utilisation ultra simple et le prix très accessible en font l'outil idéal tant en atelier qu'en laboratoire.

► Clés électronique à lecture de couple

- ISO 6789 - DIN EN ISO 6789 – NF EN ISO 6789.
- Précision :
 - $\pm 2\%$ entre 20% et 100% de la capacité de la clé,
- Mode de mesure : pic ou suiveur.
- Unité de mesure N.m, ft.lb ; in.lb ; Kg.cm.
- Attachements 9x12 ou 14x18.
- Clé numérotée et livrée avec un certificat d'étalonnage ISO 6789 et livrée en coffret plastique intérieur mousse.

		Clé dynamo électronique	Nm Min -max	Attachement	<input type="checkbox"/>	Cliquet	Dimensions
E.306A30R	3148518349536	30 Nm	1,5 - 30	9 x 12	<input type="checkbox"/>	R.372	390 mm
E.306A135J	3148518349611	135 Nm	6,7 - 135	9 x 12	<input type="checkbox"/>	J.372V	415 mm
E.306A135S	3148518349703	135 Nm	7 - 135	9 x 12	<input type="checkbox"/>	S.372V	415 mm
E.306A200S	3148518349888	200 Nm	10 - 200	14 x 18	<input type="checkbox"/>	S.382V	530 mm
E.306A340S	3148518349963	340 Nm	17 - 340	14 x 18	<input type="checkbox"/>	S.382V	650 mm

Contrôleurs de couple

Le contrôle de couple à portée de tous !

Série E.2000

SIMPLE ET RAPIDE :

- Appareil très simple d'utilisation avec réglages minimums pour éviter les erreurs.
- Pour un test rapide avant utilisation d'une clé jusqu'à un certificat d'étalonnage ISO6789.
- 3 appareils pour couvrir une grande plage de couple de 2 à 1000 Nm.

