

HB.6, HB-K.6, HD.16, HD-K.16 Gehäuse/Housings






Baugröße/Size 3

Pulverbeschichtet, silbergrau/K = korrosionsgeschützt, schwarz

Powder-coated, silver-grey/K = corrosion-resistant, black

Längsbügel am Unterteil/Side clip at housing bottom

IP 65

Bezeichnung Description	 Metr.	 PG	Bestelltext Designation	Bestell-Nr. Order No.
Kupplungsgehäuse: Kabeleingang unten, Standard Bauform <i>Cable-to-cable hood:</i> Bottom entry, Standard construction				
			M25 16 HB.6.KDO-LB.1.16.G HB.6.KDO-LB.1.M25.G Mit Korrosionsschutz With corrosion protection	1-1102258-2 0-1106417-1
			M25 16 HB-K.6.KDO-LB.1.16.G HB-K.6.KDO-LB.1.M25.G	2-1102258-2 0-1106417-2
Kupplungsgehäuse: Kabeleingang unten, Hohe Bauform <i>Cable-to-cable hood:</i> Bottom entry, High construction				
			M32 21 HD.16.KDO-LB.1.21.G HD.16.KDO-LB.1.M32.G Mit Korrosionsschutz With corrosion protection	1-1102489-2 0-1106421-1
			M32 21 HD-K.16.KDO-LB.1.21.G HD-K.16.KDO-LB.1.M32.G	2-1102489-2 0-1106421-2