

Laborkarten Dual Inline



RE500-LF

- Epoxyd FR4 1,5 mm, einseitig 35 µm CU
- heißverzinkt (HAL-leadfree)

- 39 Leiterbahnen mit 61 Bohrungen
- Lochraster 2,50 x 2,50 mm
- Lochdurchmesser 1,0 mm
- Größe 100 x 160 mm