

Adaptacks



RE1230-LF

- Epoxydglashartgewebe FR4 0,80 mm einseitig 35 µm CU
- 12 selbstklebende Kontaktleisten mit Potentialbahnen
- vorgeritzte Sollbruchstellen
- Oberfläche überzogen mit HAL RoHS-konform
- als Träger wird die Basisplatine RE1001 empfohlen

- Größe 90 x 100 mm