



6.02137.50 BS 14.4 LT Impuls

14,4-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 14.4 LT Impuls

- Zuschaltbarer Impulsbetrieb
- Variospeed (V)-Elektronik
- Precision Stop: Drehmomentkupplung mit präziser Elektronikabschaltung für extrem lange Lebensdauer der Maschine
- Schnellstopp
- Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
- Integriertes Arbeitslicht
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Einhändig bedienbarer Gangumschalter
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
- AIR COOLED Technologie für kurze Ladezeit und lange Lebensdauer
- Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige

Vergleichbare Gerätekenwerte

Art des Akkupacks	Li-Ion
Spannung des Akkupacks	14,4 V
Kapazität des Akkupacks	2,6 Ah
Max. Drehmoment weich	24 Nm
Impulsmoment	28 Nm
Max. Drehmoment hart	55 Nm
Einstellbares Drehmoment	1,5 - 13 Nm
Bohrdurchmesser in	
- Stahl	13 mm/6 mm
- Holz	30 mm/22 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 400 / 0 - 1.400 /min
Bohrspindelgewinde	1/2 " - 20 UNF
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg

Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter, Spannring mit Bit-Depot für 6 Bits, 2 Li-Power Plus Akkupacks (14.4 V/2,6 Ah), Ladegerät ASC 30 "AIR COOLED", Kunststoffkoffer