

Ø 2 mm-Messleitungen Ø 2 mm Test Leads Cordons de mesure Ø 2 mm mit stapelbaren Steckern à reprise arrière with Stackable Plugs LK2-F PVC L Hoch flexible Messleitung, beidseitig mit stapel-Highly flexible test lead with stackable Ø 2 mm Cordon de mesure extra-souple, équipé des barem Ø 2 mm-Hohlstecker. hollow plugs on both ends. deux côtés d'une fiche creuse Ø 2 mm à reprise arrière. Best.-Nr. Order No. N° de Cde Längen [cm] Lead lengths [cm] \*Farben Type Type Type Bemessungsspannung / -strom Leitungsquerschnitt Rated voltage / current Lead cross section \*Colours Tension / intensité assignée Section du câble Longueurs [cm] \*Couleurs 007 (7,5 cm) 015 21 22 23 24 25 Au PVC 30 VAC ~ 60 VDC / 10 A LK2-F 28.0033- \* 0.5 mm² 030 045 060 28 29