


150-304/305/306/307/308



TERMINAL MATERIAL :BRASS  
 INSULATION MATERIAL :VINYL  
 DOUBLE CRIMP :WITH SLEEVE ON BARREL  
 MAXIMUM ELECTRICAL RATING :75°C 300 VOLTS

WIRE RANGE A.W.G.	MAXIMUM ELECTRIC CURRENT	INSULATION COLOR
22-16(1.25mm <sup>2</sup> )	10 AMPERE	RED
16-14(2mm <sup>2</sup> )	15 AMPERE	BLUE
12-10(5.5mm <sup>2</sup> )	24 AMPERE	YELLOW



ITEM NO.	DIMENSION				
	W	a	L	C	T
FDFD1-110(5)	3.2	0.5	18.5	1.7	0.4
FDFD1-110(8)	3.2	0.8	18.5		
FDFD1-187(5)	5.03	0.5	20.0		
FDFD1-187(8)	4.9	0.5	20.0		
FDFD1-250	6.6	0.8	21.8		
FDFD2-110(5)	3.2	0.5	19.0	2.3	0.3
FDFD2-110(8)	3.2	0.8	19.0		
FDFD2-187(5)	5.03	0.5	20.1	2.3	0.4
FDFD2-187(8)	4.9	0.8	20.1		
FDFD2-250	6.6	0.8	21.0		
FDFD5-250	6.6	0.8	24.0	3.4	0.4
FDFD5-375	10.0	1.2	30.4	3.4	0.5

第三角法 : 單位 UNIT: mm (in) No: 設變內容 日期

圖名 NAME 產品編號 ITEM NO. 圖號 DRAWN NO. 材料 MATERIAL 數量 PIECES 比例 SCALE 日期 DATE 設計 DESIGN 陳調慶 製圖 DRAWN 黃詩涵 核對 CHECK 陳調慶

圖號 DRAWN NO. 產品編號 ITEM NO. FDFD 全系列

日期 DATE 86/01/17