





NUMBER 178802
METRIC
三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)




Y キーイングパターン
Y KEYING PATTERN
2-178802-3 ONLY





X キーイングパターン
X KEYING PATTERN
1-178802-3 ONLY



パネル加工推奨寸法図
RECOMMENDED PANEL LAYOUT



キータイプ X
KEY TYPE X
1-178802-5, -7, -8




キータイプ Y
KEY TYPE Y
2-178802-8

NOTES

1 MATERIAL: GLASS FIBER THERMO PLASTIC, POLYESTER
COLOR: BLACK

注記

1 材料: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
色: 黒色



CIRCUIT NO.
回路番号

キータイプ KEY TYPE	POS. 個数	寸法 DIMENSION	A	B	C	D	E	F	G	N	型番 PART NUMBER
Y	10		67	58	48.29	41.29	49.2	18.4	4	9	2-▲-8
X	10		67	58	48.29	41.29	49.2	18.4	4	9	1--8
X	8		59	50	40.67	33.67	41.6	18.4	4	7	1--7
X	5		47	38	29.24	22.24	30.2	18.4	4	4	1--5
Y	3		40	31	21.62	14.62	22.6	8.4	2	2	2--3
X	3		40	31	21.62	14.62	22.6	8.4	2	2	1-178802-3

PRINT DIST
単位: 寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT
AMP-J
REV. 10/83

Copyright © 1992 年 日本エー・エム・ピー株式会社		Copyright © 1992 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		AMP		日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan	
C	REVISED (FJ00-3700-95)	K.I.	Y.J.	24/92	24/92	名称 (NAME) パネルマウントタイプ タブハウジング ダイナミック 3100 シリーズ用 WIRE TO WIRE PANEL MOUNT TYPE TAB HSG FOR DYNAMIC 3100 (SINGLE ROW)	
B1	REVISED (FJ00-2011-95)	NM	S.M.	3/30 '95	3/30 '95	一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm以下: ±0.2 10mm以上 30mm以下: ±0.25 30mm以上 100mm以下: ±0.3 角 度: ±3°	
B	REVISED (FJ00-0885-94)	K.I.	S.M.	9/27 '94	9/27 '94	SIZE	LOC
A	REVISED (J-1120)	Y.T.	S.M.	2/8 '93	2/8 '93	B	J
O	RELEASED (J-1008)	NM	H.G.	3-10 '92	3-10 '92	178802	
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	CHK.	尺座 (SCALE)	REV.
					H. OBATA	2/1	C
					S. MANABE		
							SHEET
							1 OF 1