

Stiftleiste
Gerade, zweireihig, mit Schutzkragen

passend für Federleiste VFL, FLMP, PV

Art. Nr.	Polzahl	Maße [mm]			Art. Nr.	Polzahl	Maße [mm]		
		A	B	C			A	B	C
ASLG 06 ...	6	15,30	12,70	5,08	ASLG 20 ...	20	33,10	30,50	22,86
ASLG 08 ...	8	17,80	15,20	7,62	ASLG 26 ...	26	40,70	38,10	30,48
ASLG 10 ...	10	20,40	17,80	10,16	ASLG 34 ...	34	50,90	48,30	40,64
ASLG 12 ...	12	22,90	20,30	12,70	ASLG 40 ...	40	58,50	55,90	48,26
ASLG 14 ...	14	25,40	22,90	15,24	ASLG 50 ...	50	71,20	68,60	60,96
ASLG 16 ...	16	28,00	25,40	17,78					
bitte angeben:		... Kontaktobерfläche							
		G=vergoldet							
		Z=verzинnt							

Abgewinkelt, zweireihig, mit Schutzkragen

passend für Federleiste VFL, FLMP, PV

Art. Nr.	Polzahl	Maße [mm]			Art. Nr.	Polzahl	Maße [mm]		
		A	B	C			A	B	C
ASLA 06 ...	6	15,30	12,70	5,08	ASLA 20 ...	20	33,10	30,50	22,86
ASLA 08 ...	8	17,80	15,20	7,62	ASLA 26 ...	26	40,70	38,10	30,48
ASLA 10 ...	10	20,40	17,80	10,16	ASLA 34 ...	34	50,90	48,30	40,64
ASLA 12 ...	12	22,90	20,30	12,70	ASLA 40 ...	40	58,50	55,90	48,26
ASLA 14 ...	14	25,40	22,90	15,24	ASLA 50 ...	50	71,20	68,60	60,96
ASLA 16 ...	16	28,00	25,40	17,78					
bitte angeben:		... Kontaktobерfläche							
		G=vergoldet							
		Z=verzинnt							

Sie sind außerdem mit vielen anderen Bandkabel-Federleisten im Raster 2,54 mm kombinierbar.