



Led Signalleuchten Einbaudurchmesser 8 mm
Led Indicators Body diameter 8 mm

Trio Led, mit Außenreflektor
Trio Led, with exterior reflector

Bestell-Nr. Part No.	Farbe Colour	$V_{OP} +10\%$ (V)	$I_{OP max.}$ (mA)	V_F (V)	$I_{V typ. (mcd)}$ $*I_F = 20mA$	$I_{F max.}$ (mA)	Abb. Illu.	Abmessungen, siehe Zeichnungsnr. Dimensions, see Drawing No.
19TR*A06	Super rot Super red	6	15		10		 	19120-B
Beide Dioden Both diodes	Gelb Yellow		30					
	Grün Green		15		20			
19TR*A12	Super rot Super red	12	15		10			
Beide Dioden Both diodes	Gelb Yellow		30					
	Grün Green		15		20			
19TR*A24	Super rot Super red	24	15		10			
Beide Dioden Both diodes	Gelb Yellow		30					
	Grün Green		15		20			

Rot blinkende / grün statische Led Signalleuchten lieferbar.

Red flashing / green static Led can be supplied.

Bei Bestellung bitte an die vierte Stelle der jeweiligen Bestellnummer ein "B" einsetzen.

When ordering, please use on the relevant partnumber a "B" for the fourth digit.

Arbeitstemperatur (T_{OP}): -55°C - +70°C
 Lagertemperatur (T_{STG}): -55°C - +100°C

Operating temperature (T_{OP}): -55°C - +70°C
 Storage temperature (T_{STG}): -55°C - +100°C

* Die Signalleuchte kann mit Glanzchrom oder Schwarzchrom geliefert werden. Die 5. Stelle der Bestellnummer wird mit 0 oder 1 codiert.

* The Led indicator can be delivered in bright or black chrome reflector. The 5. digit has to be coded with 0 or 1.

Glanzchrom = 0 Schwarzchrom = 1

Bright chrome = 0 Black chrome = 1

Beispiel: 19TR0A06 6V mit Glanzchrom
 19TR1A06 6V mit Schwarzchrom



Example: 19TR0A06 6V with bright chrome
 19TR1A06 6V with black chrome

Schaltungsmöglichkeiten:

Operation modes:

Rot, grün oder gelb. Beide Dioden ergeben gelb als Farbmischung

Red, green or yellow. Both diodes produce yellow as a mixed colour.



Led Signalleuchten mit anderen Spannungen auf Anfrage

Led Indicators with other voltages upon request

Technische Änderungen vorbehalten

Specification subject to change without notice